

SAI-T-5S-PARA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Connettore Y, M12
N. d'ordine	1009370000
Tipo	SAI-T-5S-PARA
GTIN (EAN)	4032248713622
CPZ	1 Pieza

SAI-T-5S-PARA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**

Omologazioni



ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Peso netto 24.64 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497

Dati di collegamento

Uscita gruppo - connettore plug-in	Femmina M12	Uscita singola 1 - connettore plug-in	Femmina M12
Uscita singola 2 - connettore plug-in	Maschio M12	Coppia di serraggio	M12: 0,8 - 1,2 Nm

Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili

Numero di poli	5	Codifica	Codificato A
Superficie dei contatti	dorata	Materiale dei contatti	CuSn
Tensione nominale	60 V	Corrente nominale	4 A
Grado di protezione	IP67	Grado di lordura	3
Pressacavo	M 12	Campo di temperatura custodia	-25...+85 °C

Norme

Connettori a norma IEC 61076-2-101

Dati generali

Numero di poli	5	Codifica	Codificato A
Filettatura del collegamento	M12	Superficie dei contatti	dorata
Materiale dei contatti	CuSn	Tensione nominale	60 V
Corrente nominale	4 A	Grado di protezione	IP67
Grado di lordura	3	Pressacavo	M 12
Collegamento 1	M12/M12	Collegamento 2	Vite
Campo di temperatura custodia	-25...+85 °C	Diametro esterno conduttore	-

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		

Disegniwww.weidmueller.com**Schema elettrico**