

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura







In aggiunta alla vasta gamma di custodie, Weidmüller offre una serie di pressacavi supplementari per diversi campi applicativi.

I pressacavi in ottone, plastica e acciaio inossidabile soddisfano i più diversi gradi di protezione IP per qualsiasi tipo di custodia industriale.

In base alla serie di pressacavi e alla rispettiva applicazione, i pressacavi sono approvati e testati conformemente alle indicazioni VDE, UL, UR, cULus, DNV GL o EN 45545.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	VG S (pressacavo standard in acciaio inossidabile), Pressacavo, diritto, M 25, 8 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, Acciaio inox 1.4305 (303)
N. d'ordine	1009870000
Tipo	VGM25-SS 68 KB 10-14
GTIN (EAN)	4032248714698
CPZ	25 Pieza





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-14-08-01

27-14-08-01

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dati tecnici			
Omologazioni			
Omologazioni	10 mars 10 mars		
Omologuzioni	ϵ		
ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
Posizione verticale	37.5 mm	Altezza (pollici)	1.4764 inch
Lunghezza	35.5 mm	Lunghezza (pollici)	1.3976 inch
Peso netto	39.2 g	g	
Temperature			
Temperatura d'esercizio	-40 °C100 °C		
Conformità ambientale del p	rodotto		
0			
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione		
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%		
Dati Generali			
Diametro cavo, esterno, max.	14 mm	Diametro cavo, esterno, min.	10 mm
O-ring	NBR	Coppia di serraggio	11 Nm
Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C
Passo del filetto	1.5 mm	Alogeni	Sì
Apertura della chiave 1	24 mm	Apertura della chiave 2	27 mm
Apertura della chiave	24 mm	Grado di protezione	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K
Pressacavo	metrico, M 25	Materiale di base	Acciaio inox 1.4305 (303
Inserto di tenuta stagna	CR	Guarnizione	NBR
Filettatura (esterna)	M 25	Lunghezza filettatura	8 mm
Coppia di serraggio dado esagonale cieco, max.	11.50 Nm	Grado di protezione (UL)	Type 4X
Coppia di serraggio supporto, max.	6.50 Nm	Coppia di serraggio supporto, min.	5.50 Nm
Coppia di serraggio dado esagonale cieco, min.	10.50 Nm		
Numeri certificati pressacav	0		
Numero del certificato pressacavo (GERMLLOYD)	E-14047	DEF Condizioni di omologazione	DNV
Classificazioni			
ETIM C.O.	F0000444	ETIM 7.0	F0000444
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 9.0	27-14-44-32
ECLASS 9.1	27-14-44-32	ECLASS 10.0	27-14-44-32

Data di creazione 29.10.2025 01:09:28 MEZ

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

Versione catalogo / Disegni

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

27-14-44-32

27-14-08-01

27-14-08-01



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Controdadi in ottone, nichelati



Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

Dati generali per l'ordinazione

 Tipo
 SKMU M25 MS
 Versione

 N. d'ordine
 1737010000
 SKMU MS (controdado in ottone), Controdado, M 25, 3.5 mm,

 GTIN (EAN)
 4008190956486
 ottone, nichelato

 CPZ
 100 ST

Dadi in ottone, finitura naturale



Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

Dati generali per l'ordinazione

 Tipo
 SKMU M25 MS SC
 Versione

 N. d'ordine
 0930640003
 SKMU MS (controdado in ottone), Controdado, M 25, 4 mm, Ottone

 GTIN (EAN)
 4032248976072

 CPZ
 25 ST

Guarnizione piatta in neoprene - GWDR NP



Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

Dati generali per l'ordinazione

= at. 9 0	oran por roraniazion	
Tipo	GWDR M25-NP	Versione
N. d'ordine	1736250000	GWDR NP (guarnizione piatta - neoprene), Anello di tenuta, M 25,
GTIN (EAN)	4008190956042	neoprene
CPZ	100 ST	

Data di creazione 29.10.2025 01:09:28 MEZ

Versione catalogo / Disegni 3



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Guarnizione piatta in polietilene - GWDR PO



Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

Dati generali per l'ordinazione

	•	
Tipo	GWDR M25-PO	Versione
N. d'ordine	1777950000	GWDR PO (guarnizione piatta - polietilene), Anello di tenuta, M 25,
GTIN (EAN)	4032248158218	Polietilene
CPZ	50 ST	

Guarnizione in fibra vulcanizzata - KSWF



Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

Dati generali per l'ordinazione

	•	
Tipo	KSWF M25	Versione
N. d'ordine	<u>0899770000</u>	KSWF (guarnizione piatta - fibra vulcanizzata), Anello di tenuta, M 25,
GTIN (EAN)	4032248850167	Fibra vulcanica
CPZ	25 ST	

Guarnizione piatta in nylon - KSWN



Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

Dati generali per l'ordinazione

Dati goin	gonorum por rorumuziono		
Tipo	KSWN M25	Versione	
N. d'ordine	1076640000	KSWN (guarnizione piatta - nylon), Anello di tenuta, M 25, Nylon 6	
GTIN (EAN)	4032248838684		
CPZ	25 ST		

Data di creazione 29.10.2025 01:09:28 MEZ

Versione catalogo / Disegni 4