

IE-BHS-V14M-RJA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Connettori PushPull secondo IEC 61076-3-117 Var.14
(PROFINET) in metallo, custodia vuota per RJ45

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Empty enclosure
N. d'ordine	1011540000
Tipo	IE-BHS-V14M-RJA
GTIN (EAN)	4032248718689
CPZ	10 Pieza

IE-BHS-V14M-RJA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° Certificato (cULus)	E316369

Dimensioni e pesi

Profondità	34.7 mm	Profondità (pollici)	1.3661 inch
Posizione verticale	42 mm	Altezza (pollici)	1.6535 inch
Larghezza	22.2 mm	Larghezza (pollici)	0.874 inch
Peso netto	20.49 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C
Temperatura di posa		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali


Colori	altro	Materiale base della custodia	Pressofusione di zinco
Grado di protezione	IP67	Cicli di inserimento	750
Composizione	Calotta con supporto portacartellino 9*11 mm, adatta per supportare inserti RJ45 e LWL		

Standard generali

Connettori a norma	IEC 61076-3-117 Var. 14	N° Certificato (cULus)	E316369
--------------------	-------------------------	----------------------------	---------

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

Disegni**Sezione di montaggio**

IE-BHS-V14M-RJA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori**RJ45**

FrontCom® Vario integra diverse funzioni in un unico telaio. Il sistema è facile da installare ed è possibile scegliere all'interno di una vasta gamma di moduli per dati, segnali e potenza. Oltre a essere estremamente compatto, FrontCom® Vario offre diverse caratteristiche di prodotto esclusive che consentono di proteggere le attività di progettazione e di lavorazione, rendendole più rapide e a prova di compatibilità futura. Inoltre, il sistema FrontCom® Vario presenta un design della custodia accattivante che offre tra l'altro la massima resistenza agli urti e risponde pienamente ai requisiti del grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-BI-RJ45-FJ-B	Versione
N. d'ordine	1963840000	connettore femmina RJ45, Connettore per base, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
CPZ	10 ST	
Tipo	IE-BI-RJ45-FJ-P	Versione
N. d'ordine	1963830000	connettore femmina RJ45, Connettore per base, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
CPZ	10 ST	
Tipo	IE-BI-RJ45-FJ-A	Versione
N. d'ordine	1962850000	connettore femmina RJ45, Connettore per base, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
CPZ	10 ST	
Tipo	IE-BI-RJ45-C	Versione
N. d'ordine	1962840000	connettore femmina RJ45, Inserto flangia giunto
GTIN (EAN)	4032248645046	
CPZ	10 ST	

USB

FrontCom® Vario integra diverse funzioni in un unico telaio. Il sistema è facile da installare ed è possibile scegliere all'interno di una vasta gamma di moduli per dati, segnali e potenza. Oltre a essere estremamente compatto, FrontCom® Vario offre diverse caratteristiche di prodotto esclusive che consentono di proteggere le attività di progettazione e di lavorazione, rendendole più rapide e a prova di compatibilità futura. Inoltre, il sistema FrontCom® Vario presenta un design della custodia accattivante che offre tra l'altro la massima resistenza agli urti e risponde pienamente ai requisiti del grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-BI-USB-A	Versione
N. d'ordine	1019570000	Inserto USB, Inserto flangia, Tipo A
GTIN (EAN)	4032248731602	
CPZ	1 ST	

IE-BHS-V14M-RJA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori**Hybrid**

Ibrido, 10 poli. Utilizzi per la variante connettori plug-in
14

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	IE-BI-HYB-10P	Versione
N. d'ordine	1069010000	Flange insert, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823970	
CPZ	10 ST	
Tipo	IE-BIC-HYB-P-0,5-300	Versione
N. d'ordine	1096150000	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869114	
CPZ	300 ST	