

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Connettori PushPull secondo IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET) in metallo incl. inserto RJ45

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Flangia RJ45, IP67, Flangia in metallo V14, Raccordo RJ45 - RJ45, Flangia standardizzata con adattatore RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
N. d'ordine	<u>1012310000</u>
Tipo	IE-BSS-V14M-RJ45-C
GTIN (EAN)	4032248719969
CPZ	10 Pieza





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni			
Omologazioni	c (UL) us		
	LISTED		
ROHS	Conforme		
UL File Number Search	Sito web UL		
N° Certificato (cULus)	E316369		
Dimensioni e pesi			
Peso netto	45.27 g		
Temperature			
Temperatura di magazzinaggio		Temperatura d'esercizio	-40 °C70 °C
Temperatura di magazzinaggio Temperatura di posa		romperatura u esercizio	-
Conformità ambientale del p	rodotto		
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione		
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt	%	
Dati generali			
Callagoranta 1	RJ45	Calla namanta 2	DIAE
Collegamento 1 Descrizione articolo	Flangia in metallo V14, Raccordo RJ45 - RJ45, Flangia standardizzata con adattatore RJ45	Collegamento 2 Materiale delle guarnizioni	RJ45 EPDM
Materiale base della custodia	Pressofusione di zinco	Categoria	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)
Superficie dei contatti	Oro su nichel	Diametro guaina, min.	5 mm
Diametro guaina, max.	10 mm	Tipo di montaggio	2 viti
Schermatura	Custodia completa a 360°	Grado di protezione	IP67
Cicli di inserimento	750		
Proprietà elettriche			
Rigidità dielettrica contatto-schermo	≥ 1500 V AC/DC	Rigidità dielettrica contatto-contatto	≥ 1000 V AC/DC
Standard generali			
Connettori a norma	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 60603-7-51	N° Certificato (cULus)	E316369
Classificazioni			
ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
ECLASS 9.1	27-44-03-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90
ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-44-03-90
ECLASS 13.0	27-44-03-90	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Data di creazione 02.11.2025 02:42:44 MEZ

Versione catalogo / Disegni




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Sezione di montaggio





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Calotte antipolvere



Per proteggere i vostri apparecchi da polvere e sporcizia.

Dati generali per l'ordinazione

Dati generali per i ordinazione			
Tipo	IE-BP-V14P	Versione	
N. d'ordine	1058310000	Calotta di protezione per custodia a flangia	
GTIN (EAN)	4032248799404		
CPZ	10 ST		