

IE-BS-V01P-RJ45-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Set di connettori a baionetta secondo IEC 61076-3-106
Var.1 (EtherNet/IP) inserto RJ45 in plastica incl. inserto
RJ45

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Flangia RJ45, IP67, Variante 1 plastica, giunto RJ45 / RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
N. d'ordine	1012370000
Tipo	IE-BS-V01P-RJ45-C
GTIN (EAN)	4032248720026
CPZ	10 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N&deg; Certificato (cULus) E316369

Dimensioni e pesi

Peso netto 3.3 g

Temperature

Temperatura di magazzino Temperatura d'esercizio -40 °C...70 °C

Temperatura di posa

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione

REACH SVHC 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1

SCIP 11b17e97-f803-4c09-9278-b20f22f15f81

Dati generali

Collegamento 1	RJ45	Collegamento 2	RJ45
Descrizione articolo	Variante 1 plastica, giunto RJ45 / RJ45	Materiale delle guarnizioni	NBR
Materiale base della custodia	PA UL 94 V0	Categoria	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Superficie dei contatti	Oro su nichel	Schermatura	Custodia completa a 360°
Grado di protezione	IP67	Cicli di inserimento	750

Proprietà elettriche

Rigidità dielettrica contatto-schermo ≥ 1500 V AC/DC Rigidità dielettrica contatto-contatto ≥ 1000 V AC/DC

Standard generali

Connettori a norma IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 60603-7-5 1 N&deg; Certificato (cULus) E316369

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		


Disegni

Sezione di montaggio



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

Disegno dettagliato



Spessore della parete durante l'utilizzo del collegamento a vite centrale

Accessori**Calotte antipolvere**

Per proteggere i vostri apparecchi da polvere e sporcizia.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-BP-V01P	Versione	
N. d'ordine	1965700000	Calotta di protezione per custodia a flangia	
GTIN (EAN)	4032248653928		
CPZ	10 ST		

Sets - RJ45



Set di connettori a baionetta secondo IEC 61076-3-106 Var.1 (EtherNet/IP) inserto RJ45 in plastica incl. inserto RJ45

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-PS-V01P-RJ45-FH-BP	Versione
N. d'ordine	1012570000	Connettore RJ45, nessun utensile, Variante 1 metallo, protezione
GTIN (EAN)	4032248720200	antipiegamento, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
CPZ	10 ST	
Tipo	IE-PS-V01P-RJ45-FH	Versione
N. d'ordine	1012490000	Connettore RJ45, nessun utensile, Variante 1 plastica, Cat.6A / Class
GTIN (EAN)	4032248720132	EA (ISO/IEC 11801 2010)
CPZ	10 ST	
Tipo	IE-PS-V01P-RJ45-TH-BP	Versione
N. d'ordine	1012560000	Connettore RJ45 crimp, Variante 1 plastica, protezione
GTIN (EAN)	4032248720194	antipiegamento, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
CPZ	10 ST	
Tipo	IE-PS-V01P-RJ45-TH	Versione
N. d'ordine	1012470000	Connettore RJ45 crimp, Variante 1 plastica, Cat.6A / Class EA (ISO/
GTIN (EAN)	4032248720125	IEC 11801 2010)
CPZ	10 ST	