

**IE-BS-V01P-RJ45-FJ-A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Set di connettori a baionetta secondo IEC 61076-3-106  
Var.1 (EtherNet/IP) inserto RJ45 in plastica incl. inserto  
RJ45

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Flangia RJ45, IP67, Variante 1 metallo, IDC, EIA/ TIA 586 A, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
N. d'ordine	<a href="#">1012380000</a>
Tipo	IE-BS-V01P-RJ45-FJ-A
GTIN (EAN)	4032248720033
CPZ	10 Pieza

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N&amp;deg; Certificato (cULus) E316369

## Dimensioni e pesi

Peso netto 3.5 g

## Temperature

Temperatura di magazzino Temperatura d'esercizio -40 °C...70 °C

Temperatura di posa

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione

REACH SVHC 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1

SCIP 11b17e97-f803-4c09-9278-b20f22f15f81

## Dati generali

Collegamento 1	RJ45	Collegamento 2	IDC
Descrizione articolo	Variante 1 metallo, IDC, EIA/TIA 586 A	Cablaggio	TIA-568A
Materiale delle guarnizioni	NBR	Materiale base della custodia	PA UL 94 V0
Diametro isolamento, max.	1.6 mm	Categoria	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Superficie dei contatti	Oro su nichel	Diametro di collegamento, rigido	0.4...0.64 mm
Sezione trasversale conduttore, rigido (AWG)	AWG 24...AWG 22	Diametro di collegamento, flessibile	0.48...0.76 mm
Sezione trasversale conduttore, flessibile (AWG)	AWG 26...AWG 22	Schermatura	Custodia completa a 360°
Grado di protezione	IP67	Cicli di inserimento	750

## Proprietà elettriche

Rigidità dielettrica contatto-schermo	≥ 1500 V AC/DC	Rigidità dielettrica contatto-contatto	≥ 1000 V AC/DC
PoE / PoE+	conforme alla norma IEEE 802.3bt		

## Standard generali

Connettori a norma	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 60603-7-51	N&deg; Certificato (cULus)	E316369
--------------------	--	----------------------------	---------

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

### Sezione di montaggio



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

### Disegno dettagliato



Spessore della parete durante l'utilizzo del collegamento a vite centrale

**IE-BS-V01P-RJ45-FJ-A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessori

### Calotte antipolvere



Per proteggere i vostri apparecchi da polvere e sporcizia.

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-BP-V01P	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">1965700000</a>	Calotta di protezione per custodia a flangia	
GTIN (EAN)	4032248653928		
CPZ	10 ST		

## Controprezzi

### Sets - RJ45



Set di connettori a baionetta secondo IEC 61076-3-106 Var.1 (EtherNet/IP) inserto RJ45 in plastica incl. inserto RJ45

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-PS-V01P-RJ45-FH	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1012490000</a>	Connettore RJ45, nessun utensile, Variante 1 plastica, Cat.6A / Class
GTIN (EAN)	4032248720132	EA (ISO/IEC 11801 2010)
CPZ	10 ST	
Tipo	IE-PS-V01P-RJ45-FH-BP	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1012570000</a>	Connettore RJ45, nessun utensile, Variante 1 metallo, protezione
GTIN (EAN)	4032248720200	antipiegamento, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
CPZ	10 ST	
Tipo	IE-PS-V01P-RJ45-TH	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1012470000</a>	Connettore RJ45 crimp, Variante 1 plastica, Cat.6A / Class EA (ISO/
GTIN (EAN)	4032248720125	IEC 11801 2010)
CPZ	10 ST	
Tipo	IE-PS-V01P-RJ45-TH-BP	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1012560000</a>	Connettore RJ45 crimp, Variante 1 plastica, protezione
GTIN (EAN)	4032248720194	antipiegamento, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
CPZ	10 ST	