

**IE-PH-V01P****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Connettori a baionetta secondo IEC 61076-3-106 Var.1  
(EtherNet/IP) in plastica, custodia vuota

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Custodia vuota, Calotta, IP67
N. d'ordine	<a href="#">1012440000</a>
Tipo	IE-PH-V01P
GTIN (EAN)	4032248720095
CPZ	10 Pieza

## Dati tecnici

## Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensioni e pesi

Profondità	77.5	Profondità (pollici)	3.0512 inch
Posizione verticale	30 mm	Altezza (pollici)	1.1811 inch
Larghezza	30 mm	Larghezza (pollici)	1.1811 inch
Peso netto	2.4 g		

## Temperature

Temperatura di magazzino	Temperatura d'esercizio	-40 °C...70
Temperatura di posa		

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	11b17e97-f803-4c09-9278-b20f22f15f81

## Dati generali

Colori	altro	Materiale base della custodia	PA UL 94 V0
Grado di protezione	IP67	Cicli di inserimento	750
Composizione	Calotta con supporto portacartellino 9*11 mm; adatta per supportare inserti RJ45 e LWL		

## Standard generali


Connettori a norma	IEC 61076-3-106 Var. 1
--------------------	------------------------

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

**Disegni**

**Disegno quotato**



## IE-PH-V01P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## RJ45



Inserti RJ45 per connettori plug-in ver.1 / 4 / 5 / 14 e scatole di giunzione IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-PI-RJ45-FH	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">1962730000</a>	Inserto maschio RJ45 IDC, Inserto maschio AWG 22, TIA-568A, EIA/	
GTIN (EAN)	4032248654017	TIA T568 B, PROFINET	
CPZ	10 ST		
Tipo	IE-PI-RJ45-TH	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">1962720000</a>	Inserto maschio RJ45 IDC, Inserto maschio AWG 24	
GTIN (EAN)	4032248644834		
CPZ	10 ST		

## LWL-LC



Inserti LWL per connettori Var.1 / 4 / 14

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-PI-2LC-MM	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">1962780000</a>	Inserto LC, Inserto maschio 2 LC, Multimode	
GTIN (EAN)	4032248644865		
CPZ	10 ST		

## Hybrid



Ibrido, 10 poli. Utilizzi per la variante connettori plug-in 14

## IE-PH-V01P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-PI-HYB-10P	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1068990000</a>	Insert, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823963	
CPZ	1 ST	
Tipo	IE-PIC-HYB-S-0,5-300	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1096180000</a>	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869152	
CPZ	300 ST	

### Calotte antipolvere




Per proteggere i vostri apparecchi da polvere e sporcizia.

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-PP-V01P	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1965690000</a>	Calotta protez. p. cust. connett.
GTIN (EAN)	4032248653911	
CPZ	10 ST	

### neutra



ESG è il marcatore di comprovata qualità in formato MultiCard, utilizzabile su molti apparecchi conosciuti. Il risultato consiste in una siglatura per dispositivi d'alta qualità, con un aspetto nitido.

Sono disponibili diverse tipologie per dispositivi di vari produttori, come Siemens, ABB, Beckhoff e altri.

Riepilogo dei vantaggi:

- Marcatori per impiego universale, marcatori autoadesivi o ad innesto, a seconda del tipo
- Per apparecchiature allineate, ad esempio gli interruttori automatici, sono disponibili marcatori ESG da bloccare sulle guide portacartellini
- Stampa personalizzata in qualità laser secondo le indicazioni

Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ESG 9/11 K MC NE WS	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1857440000</a>	ESG, Siglatura di apparecchi x 11 mm, PA 66, Colori: bianco, autoadesivo
GTIN (EAN)	4032248402731	
CPZ	200 ST	

**LWL-SC**

Inserti LWL SC per connettori Var.1 / 4 / 14

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	IE-PI-SCRJ-SM	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">1067390000</a>	Inserto SC, Inserto maschio SCRJ, Singlemode	
GTIN (EAN)	4032248820863		
CPZ	10 ST		

**Custodia vuota**

Connettori HDC secondo IEC 61076-3-106 Var.5 in metallo, custodia vuota

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	IE-PH-V05M	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">1962540000</a>	Custodia vuota, Calotta, Variante 5 secondo IEC 61076-3-106, IP67	
GTIN (EAN)	4032248644674		
CPZ	10 ST		

**LWL-SC**

Inserti LWL SC per connettori Var.1 / 4 / 14

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	IE-PI-SCRJ-POF	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">1067410000</a>	Inserto SC, Inserto maschio SCRJ, POF	
GTIN (EAN)	4032248820870		
CPZ	10 ST		