



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Connettori a baionetta secondo IEC 61076-3-106 Var.1 (EtherNet/IP) in plastica, custodia vuota

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Custodia vuota, Protezione antipiegamento custodia connettore, IP67
N. d'ordine	<u>1012460000</u>
Tipo	IE-PH-V01P-BP
GTIN (EAN)	4032248720118
CPZ	10 Pieza





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni			
ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
Profondità	126	Profondità (pollici)	4.9606 inch
Posizione verticale	30 mm	Altezza (pollici)	1.1811 inch
Larghezza	30 mm	Larghezza (pollici)	1.1811 inch
Peso netto	32 g		
Temperature			
Temperatura di magazzinaggio		Temperatura d'esercizio	-40 °C70 °C
Temperatura di posa			10 070 0
Conformità ambientale del	prodotto		
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione		
REACH SVHC	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methyl	enedi-p-cresol 119-47-1	
SCIP	11b17e97-f803-4c09-927	8-b20f22f15f81	
Dati generali			
			5.
Colori	altro	Materiale base della custodia	PA UL 94 VO
Grado di protezione	IP67	Cicli di inserimento	750
Composizione	Calotta con supporto portacartellino 9*11 mm; adatta per supportare inserti RJ45 e LWL		
Standard generali			
Connettori a norma	IEC 61076-3-106 Var. 1		
Classificazioni	,	,	
			,
ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 9.0	27-18-27-02
ECLASS 9.1	27-18-27-02	ECLASS 10.0	27-18-27-02
ECLASS 11.0	27-18-27-02	ECLASS 12.0	27-18-27-02
ECLASS 13.0	27-19-01-04	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Disegno quotato







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

RJ45



Inserti RJ45 per connettori plug-in ver.1 / 4 / 5 / 14 e scatole di giunzione IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-PI-RJ45-FH	Versione
N. d'ordine	<u>1962730000</u>	Inserto maschio RJ45 IDC, Inserto maschio AWG 22, TIA-568A, EIA/
GTIN (EAN)	4032248654017	TIA T568 B, PROFINET
CPZ	10 ST	
Tipo	IE-PI-RJ45-TH	Versione
Tipo N. d'ordine	IE-PI-RJ45-TH 1962720000	Versione Inserto maschio RJ45 IDC, Inserto maschio AWG 24
•		

LWL-LC

Inserti LWL per connettori Var.1 / 4 / 14



Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-PI-2LC-MM	Versione
N. d'ordine	<u>1962780000</u>	Inserto LC, Inserto maschio 2 LC, Multimode
GTIN (EAN)	4032248644865	
CPZ	10 ST	
Tipo	IE-PI-2LC-SM	Versione
Tipo N. d'ordine	IE-PI-2LC-SM 1962790000	Versione Inserto LC, Inserto maschio 2 LC, Singlemode
•		

Data di creazione 07.11.2025 03:33:22 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Hybrid



Ibrido, 10 poli. Utilizzi per la variante connettori plug-in 14

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-PI-HYB-10P	Versione
N. d'ordine	1068990000	Insert, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823963	
CPZ	1 ST	
Tipo	IE-PIC-HYB-S-0,5-300	Versione
Tipo N. d'ordine	IE-PIC-HYB-S-0,5-300 1096180000	Versione Crimp contact, for plug insert, Hybrid

Calotte antipolvere



Per proteggere i vostri apparecchi da polvere e sporcizia.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-PP-V01P	Versione
N. d'ordine	<u>1965690000</u>	Calotta protez. p. cust. connett.
GTIN (EAN)	4032248653911	
CPZ	10 ST	

Data di creazione 07.11.2025 03:33:22 MEZ

Versione catalogo / Disegni



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

neutra



ESG è il marcatore di comprovata qualità in formato MultiCard, utilizzabile su molti apparecchi conosciuti. Il risultato consiste in una siglatura per dispositivi d'alta qualità, con un aspetto nitido.

Sono disponibili diverse tipologie per dispositivi di vari produttori, come Siemens, ABB, Beckhoff e altri. Riepilogo dei vantaggi:

- Marcatori per impiego universale, marcatori autoadesivi o ad innesto, a seconda del tipo
- Per apparecchiature allineate, ad esempio gli interruttori automatici, sono disponibili marcatori ESG da bloccare sulle guide portacartellini
- Stampa personalizzata in qualità laser secondo le indicazioni

Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo ESG 9/11 K MC NE WS Versione	
N. d'ordine 1857440000 ESG, Siglatura di apparecchi x 11 mm, PA 66, Colori: bianco,	
GTIN (EAN) 4032248402731 autoadesivo	
CPZ 200 ST	

LWL-SC

Inserti LWL SC per connettori Var.1 / 4 / 14



Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-PI-SCRJ-SM	Versione
N. d'ordine	<u>1067390000</u>	Inserto SC, Inserto maschio SCRJ, Singlemode
GTIN (EAN)	4032248820863	
CPZ	10 ST	
Tipo	IE-PI-SCRJ-POF	Versione
Про	IE-FI-3ChJ-FOF	versione
N. d'ordine	<u>1067410000</u>	Inserto SC, Inserto maschio SCRJ, POF

Data di creazione 07.11.2025 03:33:22 MEZ

Versione catalogo / Disegni 6