

IE-BH-V01P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Connettori a baionetta secondo IEC 61076-3-106 Var.1
(EtherNet/IP) in plastica, custodia vuota

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Custodia vuota, Elemento di base, IP67
N. d'ordine	1016960000
Tipo	IE-BH-V01P
GTIN (EAN)	4032248738939
CPZ	10 Pieza

Dati tecnici**Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	22.8 mm	Profondità (pollici)	0.8976 inch
Posizione verticale	32 mm	Altezza (pollici)	1.2598 inch
Larghezza	32 mm	Larghezza (pollici)	1.2598 inch
Peso netto	1.76 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C
Temperatura di posa		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	11b17e97-f803-4c09-9278-b20f22f15f81

Dati generali


Colori	nero	Materiale base della custodia	PA UL 94 VO
Grado di protezione	IP67	Cicli di inserimento	750
Composizione	Calotta con supporto portacartellino 9*11 mm; adatta per supportare inserti RJ45 e LWL		

Standard generali


Connettori a norma	IEC 61076-3-106 Var. 1
--------------------	------------------------

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

Disegni**Sezione di montaggio**

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

Disegno dettagliato

Spessore della parete durante l'utilizzo
del collegamento a vite centrale

IE-BH-V01P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

RJ45



FrontCom® Vario integra diverse funzioni in un unico telaio. Il sistema è facile da installare ed è possibile scegliere all'interno di una vasta gamma di moduli per dati, segnali e potenza. Oltre a essere estremamente compatto, FrontCom® Vario offre diverse caratteristiche di prodotto esclusive che consentono di proteggere le attività di progettazione e di lavorazione, rendendole più rapide e a prova di compatibilità futura. Inoltre, il sistema FrontCom® Vario presenta un design della custodia accattivante che offre tra l'altro la massima resistenza agli urti e risponde pienamente ai requisiti del grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-BI-RJ45-C	Versione
N. d'ordine	1962840000	connettore femmina RJ45, Inserto flangia giunto
GTIN (EAN)	4032248645046	
CPZ	10 ST	
Tipo	IE-BI-RJ45-FJ-A	Versione
N. d'ordine	1962850000	connettore femmina RJ45, Connettore per base, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
CPZ	10 ST	
Tipo	IE-BI-RJ45-FJ-B	Versione
N. d'ordine	1963840000	connettore femmina RJ45, Connettore per base, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
CPZ	10 ST	
Tipo	IE-BI-RJ45-FJ-P	Versione
N. d'ordine	1963830000	connettore femmina RJ45, Connettore per base, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
CPZ	10 ST	

LWL-SC

Inserti LWL SC per connettori Var. 1 / 4 / 14



Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-BI-SCRJ2SC-MM-C	Versione
N. d'ordine	1964430000	Inserto SC, Inserto flangia SCRJ su 2 SC, Multimode
GTIN (EAN)	4032248649044	
CPZ	10 ST	
Tipo	IE-BI-SCRJ2SC-SM-C	Versione
N. d'ordine	1962870000	Inserto SC, Inserto flangia SCRJ su 2 SC, Singlemode
GTIN (EAN)	4032248645060	
CPZ	10 ST	

IE-BH-V01P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

LWL-LC

Inserti LWL per connettori Var.1 / 4 / 14



Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-BI-LCD-MM-C	Versione
N. d'ordine	1964420000	Inserto LC, Inserto flangia LC-Duplex, Multimode
GTIN (EAN)	4032248649037	
CPZ	10 ST	
Tipo	IE-BI-LCD-SM-C	Versione
N. d'ordine	1962880000	Inserto LC, Inserto flangia LC-Duplex, Singlemode
GTIN (EAN)	4032248645077	
CPZ	10 ST	

USB



FrontCom® Vario integra diverse funzioni in un unico telaio. Il sistema è facile da installare ed è possibile scegliere all'interno di una vasta gamma di moduli per dati, segnali e potenza. Oltre a essere estremamente compatto, FrontCom® Vario offre diverse caratteristiche di prodotto esclusive che consentono di proteggere le attività di progettazione e di lavorazione, rendendole più rapide e a prova di compatibilità futura. Inoltre, il sistema FrontCom® Vario presenta un design della custodia accattivante che offre tra l'altro la massima resistenza agli urti e risponde pienamente ai requisiti del grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-BI-USB-A	Versione
N. d'ordine	1019570000	Inserto USB, Inserto flangia, Tipo A
GTIN (EAN)	4032248731602	
CPZ	1 ST	

IE-BH-V01P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori**Hybrid**

Ibrido, 10 poli. Utilizzi per la variante connettori plug-in
14

**Dati generali per l'ordinazione**

Tip. N. d'ordine	IE-BI-HYB-10P 1069010000	Versione
GTIN (EAN)	4032248823970	Flange insert, for flange insert, Hybrid
CPZ	10 ST	
Tip. N. d'ordine	IE-BIC-HYB-P-0,5-300 1096150000	Versione
GTIN (EAN)	4032248869114	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
CPZ	300 ST	

Calotte antipolvere

Per proteggere i vostri apparecchi da polvere e sporcizia.

Dati generali per l'ordinazione

Tip. N. d'ordine	IE-BP-V01P 1965700000	Versione
GTIN (EAN)	4032248653928	Calotta di protezione per custodia a flangia
CPZ	10 ST	