

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 3, Grado di protezione: IP65, in stato collegato, Base
	passante, Gancio longitudinale in basso, Gancio
	longitudinale non sostituibile, Standard
N. d'ordine	<u>1019870000</u>
Tipo	HDC 06B ALU O-RING
GTIN (EAN)	4032248731985
CPZ	1 Pieza
	The state of the s

1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omo	loga	ZIO	ni
-----	------	-----	----

Omologazioni



ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Posizione verticale	28 mm	Altezza (pollici)	1.1024 inch
Larghezza	66 mm	Larghezza (pollici)	2.5984 inch
Altezza di fissaggio	32 mm	Larghezza di fissaggio	70 mm
Peso netto	102 g		

Temperature

Valori limite di temperatura -40 °C ... 125 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS REACH SVHC	Conforme senza esenzione			
REACH SVHC		Conforme senza esenzione		
	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3			
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f			
Resistenza chimica	Sostanza	Acetone		
	Resistenza chimica	Resistente in certe condizioni		
	Sostanza	Olio di perforazione		
	Resistenza chimica	Resistente		
	Sostanza	Diesel		
	Resistenza chimica	Resistente		
	Sostanza	Alcool etilico		
	Resistenza chimica	Resistente		
	Sostanza	Olio per trasmissione		
	Resistenza chimica	Resistente		
	Sostanza	Olio idraulico		
	Resistenza chimica	Resistente		
	Sostanza	Refrigerante		
	Resistenza chimica	Resistente		
	Sostanza	Benzina di petrolio		
	Resistenza chimica	Resistente		
	Sostanza	Sudore		
	Resistenza chimica	Resistente		
	Sostanza	Benzina super		
	Resistenza chimica	Resistente in certe condizioni		
	Sostanza	Acqua		
	Resistenza chimica	Resistente		
	Sostanza	UV		
	Resistenza chimica	Instabile		
	Sostanza	Ozono		
	Resistenza chimica	Instabile		

Dati generali

Coppia di serraggio	1.2 Nm	Materiale base della custodia	alluminio pressofuso
Superficie	Verniciatura a polvere	Grado di protezione	IP65, in stato collegato
Custodie EMC	No	Materiale elemento di bloccaggio	Acciaio, inossidabile

Data di creazione 13.11.2025 11:02:37 MEZ

Versione catalogo / Disegni 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni			
Distanza tra i fori lunghezza A2	70 mm	Larghezza custodia C	43 mm
Larghezza zoccolo C1	47 mm	Lunghezza, custodie	60 mm
Altezza Custodia B	28 mm	Altezza Zoccolo B1	5.3 mm
Esecuzione			
Parte superiore/Parte inferiore/ Coperchio	Parte inferiore	Coppia di serraggio	1.2 Nm
Esecuzione custodia	Base passante	Esecuzione sistema di chiusura	Gancio longitudinale in basso, Gancio longitudinale non sostituibile
- orma	Standard	Dimensioni di installazione	3
/ersione con gancio	Gancio longitudinale	Guarnizione	NBR
Colore (RAL)	RAL 7035	BG	3
Adatti per ModuPlug®	Sì		
Nota importante			
Informazioni sul prodotto	Durante il montaggio dell	e custodie, sincerarsi che la guarnizione p	piatta sia correttamente in se
Classificazioni			
ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
TIM 10.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02
ECLASS 13.0	27-44-02-02	ECLASS 14.0	27-44-02-02
TULASS 13.0	27-44-02-02	LCLASS 14.0	27-44-02-02

Versione catalogo / Disegni



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Disegni

