

AP RF 122 LI OR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









La RS 100 Profi vi offre una soluzione flessibile per le vostre esigenze di montaggio, in quanto è posibile sia il montaggio su guida DIN che il montaggio a parete. Questa versatilità facilita l'integrazione in diversi ambienti e applicazioni. La custodia può essere utilizzata per lo standard Eurocard PCB.

Il profilo può essere tagliato su misura in modo da poterlo adattare con precisione alle proprie esigenze specifiche. Per i componenti particolarmente pesanti possono essere utilizzati piedini di bloccaggio aggiuntivi per migliorare la stabilità e quindi aumentare la sicurezza dell'installazione. Un'altra caratteristica pratica è l'opzione di utilizzare un profilo di copertura per proteggere i componenti di grandi dimensioni.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Terminale arancione, Guida di montaggio DIN a piastra terminale a sinistra, incl. viti di fissaggio, Larghezza: 6.4 mm
N. d'ordine	<u>1020640000</u>
Tipo	AP RF 122 LI OR
GTIN (EAN)	4032248740178
CPZ	20 Pieza



AP RF 122 LI OR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni			
ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
	40.4		
Profondità	42.4 mm	Profondità (pollici)	1.6693 inch
Posizione verticale	130.8 mm	Altezza (pollici)	5.1496 inch
Larghezza	6.4 mm	Larghezza (pollici)	0.252 inch
Peso netto	11 g		
Conformità ambientale de	l prodotto		
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenz	ziona	
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%		
Dati del materiale Classe d'infiammabilità UL 94	V-2	Materiale isolante	PA 66
Gruppo materiali isolanti		Superficie	non trattato
Materiale di base	PA 66	Comparative Tracking Index (CTI)	600 ≤ CTI
Dati generali			
			IDOO
Colori	arancione	Grado di protezione	IP00
Tabella dei colori (simile)	RAL 2000	Colabilità	No
Classificazioni			
ETIM 7.0	EC001031	ETIM 8.0	EC001031
ETIM 9.0	EC002779	ETIM 10.0	EC002779
ECLASS 11.0	27-18-27-92	ECLASS 12.0	27-18-27-92
ECLASS 13.0	27-10-27-32	ECLASS 12.0	27-18-27-92
ECLASS 15.0	27-19-06-02	202100 17.0	27 10 00 02
202.00 10.0	27-10 00 02		