

## AP RF 122 LI OR


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



La RS 100 Profi vi offre una soluzione flessibile per le vostre esigenze di montaggio, in quanto è possibile sia il montaggio su guida DIN che il montaggio a parete. Questa versatilità facilita l'integrazione in diversi ambienti e applicazioni. La custodia può essere utilizzata per lo standard Eurocard PCB.

Il profilo può essere tagliato su misura in modo da poterlo adattare con precisione alle proprie esigenze specifiche. Per i componenti particolarmente pesanti possono essere utilizzati piedini di bloccaggio aggiuntivi per migliorare la stabilità e quindi aumentare la sicurezza dell'installazione. Un'altra caratteristica pratica è l'opzione di utilizzare un profilo di copertura per proteggere i componenti di grandi dimensioni.

### Dati generali per l'ordinazione

Versione	Terminale arancione, Guida di montaggio DIN a piastra terminale a sinistra, incl. viti di fissaggio, Larghezza: 6.4 mm
N. d'ordine	<a href="#">1020640000</a>
Tipo	AP RF 122 LI OR
GTIN (EAN)	4032248740178
CPZ	20 Pieza

## Dati tecnici

### Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

### Dimensioni e pesi

Profondità	42.4 mm	Profondità (pollici)	1.6693 inch
Posizione verticale	130.8 mm	Altezza (pollici)	5.1496 inch
Larghezza	6.4 mm	Larghezza (pollici)	0.252 inch
Peso netto	11 g		

### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

### Dati del materiale

Classe d'infiammabilità UL 94	V-2	Materiale isolante	PA 66
Gruppo materiali isolanti	I	Superficie	non trattato
Materiale di base	PA 66	Comparative Tracking Index (CTI)	600 ≤ CTI

### Dati generali

Colori	arancione	Grado di protezione	IP00
Tabella dei colori (simile)	RAL 2000	Colabilità	No

### Classificazioni

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		