

HDC 10A ALU SL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene sigillata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|--|
| Versione | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 2, Grado di protezione: IP65, in stato collegato, Base passante, Gancio longitudinale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: none |
| N. d'ordine | 1021450000 |
| Tipo | HDC 10A ALU SL |
| GTIN (EAN) | 4032248734962 |
| CPZ | 1 Pieza |

HDC 10A ALU SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

| | | | |
|----------------------|---------|------------------------|-------------|
| Profondità | 84 mm | Profondità (pollici) | 3.3071 inch |
| Posizione verticale | 26 mm | Altezza (pollici) | 1.0236 inch |
| Larghezza | 52.5 mm | Larghezza (pollici) | 2.0669 inch |
| Altezza di fissaggio | 17.5 mm | Larghezza di fissaggio | 70 mm |
| Peso netto | 69 g | | |

Temperature

Valori limite di temperatura -40 °C ... 125 °C

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
| REACH SVHC | No SVHC superiori a 0,1 wt% |
| Resistenza chimica | |
| Sostanza | Acetone |
| Resistenza chimica | Resistente in certe condizioni |
| Sostanza | Olio di perforazione |
| Resistenza chimica | Resistente |
| Sostanza | Diesel |
| Resistenza chimica | Resistente |
| Sostanza | Alcool etilico |
| Resistenza chimica | Resistente |
| Sostanza | Olio per trasmissione |
| Resistenza chimica | Resistente |
| Sostanza | Olio idraulico |
| Resistenza chimica | Resistente |
| Sostanza | Refrigerante |
| Resistenza chimica | Resistente |
| Sostanza | Benzina di petrolio |
| Resistenza chimica | Resistente |
| Sostanza | Sudore |
| Resistenza chimica | Resistente |
| Sostanza | Benzina super |
| Resistenza chimica | Resistente in certe condizioni |
| Sostanza | Acqua |
| Resistenza chimica | Resistente |
| Sostanza | UV |
| Resistenza chimica | Instabile |
| Sostanza | Ozono |
| Resistenza chimica | Instabile |

Dati generali

| | | | |
|---------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Coppia di serraggio | 0.5 Nm | Materiale base della custodia | alluminio pressofuso |
| Superficie | Verniciatura a polvere | Grado di protezione | IP65, in stato collegato |
| Custodie EMC | No | Materiale elemento di bloccaggio | Acciaio, inossidabile |

HDC 10A ALU SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Dimensioni

| | |
|----------------------------------|---------|
| Distanza tra i fori lunghezza A2 | 70 mm |
| Larghezza custodia C | 29.5 mm |
| Lunghezza, custodie | 63 mm |
| Altezza Zoccolo B1 | 5 mm |

| | |
|----------------------|-------|
| Entrata cavo | No |
| Larghezza zoccolo C1 | 33 mm |
| Altezza Custodia B | 26 mm |

Esecuzione

| | |
|---|----------------------|
| Pressacavi, numero | 0 |
| Parte superiore/Parte inferiore/ Coperchio | Parte inferiore |
| Coppia di serraggio | 0.5 Nm |
| Esecuzione custodia | Base passante |
| Forma | Standard |
| Entrata cavo | No |
| Versione con gancio | Gancio longitudinale |
| Colore (RAL) | RAL 7035 |
| Adatti per ModuPlug® | No |

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Dimensione entrate cavi | none |
| Copertura | senza coperchio |
| Numero entrate cavo laterali | 0 |
| Esecuzione sistema di chiusura | Gancio longitudinale in basso |
| Dimensioni di installazione | 2 |
| Tipo | Base passante (mont. in feritoia) |
| Guarnizione | NBR |
| BG | 2 |

Nota importante

| | |
|---------------------------|--|
| Informazioni sul prodotto | Durante il montaggio delle custodie, sincerarsi che la guarnizione piatta sia correttamente in sede. |
|---------------------------|--|

Classificazioni


| | |
|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 |

| | |
|-------------|-------------|
| ETIM 9.0 | EC000437 |
| ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |

HDC 10A ALU SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings

HDC 10A ALU SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Coperchio



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La sigillatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene sigillata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | HDC 10A DMDL 2BO | Versione |
| N. d'ordine | 1665880000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 2, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4008190422912 | IP65, in stato collegato, Coperchio per parti inferiori della custodia, |
| CPZ | 1 ST | Gancio longitudinale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: none |