

#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Illustrazione del prodotto









Ideale per i settori industriali dell'energia, del processo e dei trasporti, la serie di custodie Klippon® STB completa alla perfezione il portafoglio esistente di custodie Klippon® . Le custodie di questa serie sono omologate secondo norme internazionali, quali Lloyds Register e EN62208.

- Lamiera d'acciaio 1.0330 rivestita a polvere in RAL 7032
- $\bullet$  Sono fornite con guarnizione standard resistente alle alte temperature, campo di temperature esteso tra -60 °C e +120 °C
- Omologazione secondo il Lloyds Register
- Opzioni flessibili per il fissaggio della guida di supporto interna
- Grado di protezione IP66
- La tenuta permanente e sicura della guarnizione viene garantita dalla protezione di compressione
- Perno di messa a terra nella copertura e nella base della custodia
- Giunti saldati al laser per una qualità più elevata
- I piedini di montaggio già saldati garantiscono un'installazione ottimale della custodiaWeidmüller è in grado di produrre e fornire questa custodia in base alle specifiche del cliente, equipaggiata con tutti i morsetti e pressacavi necessari.

### Dati generali per l'ordinazione

Klippon STB (Small Terminal Box), Custodia vuota, custodia in acciaio inossidabile, Posizione verti- cale: 190 mm, Larghezza: 190 mm, Profondità: 100 mm, Materiale di base: Lamiera d'acciaio, Rivestito a polvere, grigio sasso
<u>1025020000</u>
KLIPPON STB 3 MS HT
4032248745234
1 Pieza

1





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

|--|

Omologazioni



ROHS Conforme

### Dimensioni e pesi

Profondità	100 mm	Profondità (pollici)	3.937 inch
Posizione verticale	190 mm	Altezza (pollici)	7.4803 inch
Larghezza	190 mm	Larghezza (pollici)	7.4803 inch
Larghezza di fissaggio	215 mm	Peso netto	2173.9 g

### **Temperature**

Temperatura d'esercizio -60 °C...120 °C

# Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

# PE70 Dati Generali

Spessore del materiale del coperchio	1.5 mm	Spessore del materiale della custodia	1.5 mm
Temperatura d'esercizio , max.	120 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-60 °C
Allegato coperchio	Vite esagonale M5 con intaglio e larghezza chiave 10 mm	Norme	DIN 4102-12
Superficie	Rivestito a polvere	Resistenza agli urti	10 J versione standard
Grado di protezione	IP66	Materiale di base	Lamiera d'acciaio
Materiale delle guarnizioni	Silicone	Fissaggio dei componenti	Guida TAS 20 su fondo custodia
Fissaggio della custodia	Piedini di montaggio saldati con fori da 8 mm	Grado di protezione (UL)	Type 4, Type 4X
Numero di viti sul coperchio	4	Larghezza apertura di accesso	172 mm
Piastra a flangia	No	Carico max.	25.3 kg
Coperchio	Sì	Altezza apertura di accesso	170 mm
Campi di applicazione	Sistema dei trasporti, Costruzioni navali, Processo industriale, Industria degli imballaggi		

# Collegamenti a vite

M63	1	M12	21
M50	2	M16	15
M32	3	M25	8
M20	10	M40	3

# Collegamenti a vite a destra

M25	6	M16	15
M40	2	M50	1
M32	3	M20	8
M12	21		

Data di creazione 15.11.2025 05:06:55 MEZ







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

Dati tecilici			
Collegamenti a vite in alto	' in basso		
M20	10	M12	21
M63	1	M40	3
M32	3	M25	8
M50	2	M16	15
Equipaggiamento verticale			
MDU 10 / 7DU 10	115	WDI 10 / 7DI 10	110
WDU 10 / ZDU 10	1x15	WDU 16 / ZDU 16	1x13
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x30	WDU 4 / ZDU 4	1x25
WDU 6 / ZDU 6	1x20		
Messa a terra della custodi	а		
Sezione , max.	25 mm²	Messa a terra, custodia, coperchio	10 perni di messa a terra in acciaio inox saldati M6
Messa a terra, custodia, esterna	Perni saldati in acciaio inox M6 x 16	Messa a terra, custodia, interna	Perni saldati in acciaio inox M6 x 16
Numeri certificati custodia			
Dichiarazione di conformità n. (DoC	LVD)DE PS2620 160412	N° certificato (LLOYDSREG)	LR23307703TA
	002ISS02		
DEF   Condizioni di omologazione	LR		
Nota importante			
Informazioni sul prodotto		. to DIN 4102-12 depends on concrete lanufacturer" in "Downloads")	configurations / installations
Classificazioni	,		
ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 9.0	27-18-01-01
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-18-01-01
ECLASS 11.0	27-18-01-01	ECLASS 12.0	27-18-01-01
ECLASS 13.0	27-18-01-01	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Disegni

# Disegno quotato





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



#### Guide - TS35



Gli accessori di sistema della serie di custodie Klippon® STB consentono un semplice adattamento delle custodie alle esigenze specifiche delle diverse applicazioni.

- Guida TS 35
- Viti di fissaggio

Weidmüller è in grado di produrre e fornire questa custodia in base alle specifiche del cliente, equipaggiata con tutti i morsetti e pressacavi necessari.

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SFNS5 VKMU M5 SW15	Versione
N. d'ordine	0433500000	Klippon STB (Small Terminal Box), Dado di fissaggio, quadrato,
GTIN (EAN)	4008190494520	Posizione verticale: 15 mm, Larghezza: 15 mm, Profondità: 11.7 mm,
CPZ	20 ST	Materiale di base: Acciaio, zincato, zincato, argento

#### Cinghietta di messa a terra

Gli accessori di sistema strutturati in modo continuo della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento delle custodie alle esigenze specifiche delle diverse applicazioni. Sono disponibili le seguenti opzioni:

- Elementi di chiusura
- Portadocumenti
- Perno di messa a terra
- Piastre flangiate
- Materiale d'installazione
- Piastre di montaggio
- Calotte antipioggia
- Distanziale
- Guide
- · Supporto per etichetta di siglatura

# Dati generali per l'ordinazione

3		
Tipo	PECD WIRE 6/200/D6 SET	Versione
N. d'ordine	<u>2475490000</u>	Klippon TB (Terminal Box), Cinghietta di messa a terra, avvitato,
GTIN (EAN)	4050118487206	Materiale di base: acciaio, Verde/giallo
CPZ	1 ST	

# Spine di ventilazione - DAE



Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



# Dati generali per l'ordinazione

Tipo	DAE M12 SS	Versione
N. d'ordine	1868550000	DAE (elemento di ventilazione), Elemento di compensazione, diritto, M
GTIN (EAN)	4032248440405	12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, Acciaio inox 1.4305 (303)
CPZ	10 ST	
Tipo	DAE M12 PA LONG	Versione
Tipo N. d'ordine	DAE M12 PA LONG 1868570000	Versione  DAE (elemento di ventilazione), Elemento di compensazione, diritto, M
•		

# **Guide - TS35**



Gli accessori di sistema della serie di custodie Klippon® STB consentono un semplice adattamento delle custodie alle esigenze specifiche delle diverse applicazioni.

- Guida TS 35
- · Viti di fissaggio

Weidmüller è in grado di produrre e fornire questa custodia in base alle specifiche del cliente, equipaggiata con tutti i morsetti e pressacavi necessari.

# Dati generali per l'ordinazione

Tipo	TS35X7.5 ST STB 2.1 STB	Versione
N. d'ordine	<u>1567660000</u>	Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 7.5, Larghezza: 150 mm, senza foro
GTIN (EAN)	4008190084868	longitudinale, acciaio, zincato glavanicamente e passivato
CPZ	100 ST	
Tipo	TS35X15 ST STB 2.1 STB 3	Versione
Tipo N. d'ordine	TS35X15 ST STB 2.1 STB 3 8000073219	Versione Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 15, Larghezza: 150 mm, con asola,
•		