

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura









Abbildung ähnlich

Ideale per i settori industriali dell'energia, del processo e dei trasporti, la serie di custodie Klippon® STB completa alla perfezione il portafoglio esistente di custodie Klippon® . Le custodie di questa serie sono omologate secondo norme internazionali, quali Lloyds Register e EN62208.

- Lamiera d'acciaio 1.0330 rivestita a polvere in RAL 7032
- \bullet Sono fornite con guarnizione standard resistente alle alte temperature, campo di temperature esteso tra -60 °C e +120 °C
- Omologazione secondo il Lloyds Register
- Opzioni flessibili per il fissaggio della guida di supporto interna
- Grado di protezione IP66
- La tenuta permanente e sicura della guarnizione viene garantita dalla protezione di compressione
- Perno di messa a terra nella copertura e nella base della custodia
- Giunti saldati al laser per una qualità più elevata
- I piedini di montaggio già saldati garantiscono un'installazione ottimale della custodiaWeidmüller è in grado di produrre e fornire questa custodia in base alle specifiche del cliente, equipaggiata con tutti i morsetti e pressacavi necessari.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Klippon STB (Small Terminal Box), Custodia vuota, custodia in acciaio inossidabile, Posizione verti- cale: 160 mm, Larghezza: 380 mm, Profondità: 120 mm, Materiale di base: Lamiera d'acciaio, Rivestito a polvere, grigio sasso
N. d'ordine	<u>1025040000</u>
Tipo	KLIPPON STB 5 MS HT
GTIN (EAN)	4032248745258
CPZ	1 Pieza





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologa	azioni	
		<u> </u>



ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Omologazioni

Profondità	120 mm	Profondità (pollici)	4.7244 inch
Posizione verticale	160 mm	Altezza (pollici)	6.2992 inch
Larghezza	380 mm	Larghezza (pollici)	14.9606 inch
Altezza di fissaggio	80 mm	Larghezza di fissaggio	405 mm
Peso netto	3974 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio -60 °C...120 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

PE70 Dati Generali

Spessore del materiale del coperchio	1.5 mm	Spessore del materiale della custodia	1.5 mm
Temperatura d'esercizio , max.	120 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-60 °C
Allegato coperchio	Vite esagonale M5 con intaglio e larghezza chiave 10 mm	Norme	DIN 4102-12
Superficie	Rivestito a polvere	Resistenza agli urti	10 J versione standard
Grado di protezione	IP66	Materiale di base	Lamiera d'acciaio
Materiale delle guarnizioni	Silicone	Fissaggio dei componenti	Guida TAS 20 su fondo custodia
Fissaggio della custodia	Piedini di montaggio saldati con fori da 8 mm	Grado di protezione (UL)	Type 4, Type 4X
Numero di viti sul coperchio	4	Larghezza apertura di accesso	362 mm
Piastra a flangia	No	Carico max.	42.56 kg
Coperchio	Sì	Altezza apertura di accesso	140 mm
Campi di applicazione	Sistema dei trasporti, Costruzioni navali, Processo industriale, Industria degli imballaggi		

Collegamenti a vite

M63	1	M12	20	
M50	1	M16	12	
M32	4	M25	6	
M20	12	M40	2	

Collegamenti a vite a destra

M25	6	M63	1
M16	12	M40	2

Data di creazione 05.11.2025 08:02:02 MEZ





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

M50			
	1	M32	4
M20	12	M12	20
Collegamenti a vite in alto / i	n basso		
M20	30	M12	64
M63	2	M40	6
M32	10	M25	16
M50	4	M16	33
Equipaggiamento orizzontale	•		
WDU 10 / ZDU 10	1x35	WDU 16 / ZDU 16	1x29
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x68	WDU 4 / ZDU 4	1x57
WDU 6 / ZDU 6	1x44	VVDO 4 / 2DO 4	1837
Equipaggiamento verticale			,
WDU 10 / ZDU 10	3x12	WDU 16 / ZDU 16	3x10
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	3x25	WDU 4 / ZDU 4	3x21
WDU 6 / ZDU 6	3x16		
Messa a terra della custodia			
Sezione , max.	25 mm ²	Messa a terra, custodia, coperchio	10 perni di messa a terra
Messa a terra, custodia, esterna	Perni saldati in acciaio inox M6 x 16	Messa a terra, custodia, interna	in acciaio inox saldati M6 Perni saldati in acciaio inox M6 x 16
Numeri certificati custodia			e x re
Dichiarazione di conformità n. (DoC LV	/D\DF PS2620 160412	N° certificato (LLOYDSREG)	LR23307703TA
	002ISS02		
DEF Condizioni di omologazione	LR		
Nota importante			
Informazioni sul prodotto		. to DIN 4102-12 depends on concrete Manufacturer" in "Downloads")	configurations / installations
Classificazioni			
ETIM C.O.	FC0002C1	ETIM 7.0	F0000001
ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0 ECLASS 9.1	EC000261 27-18-92-90	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-18-01-01 27-18-01-01
LULAGO J. I			
ECLASS 11.0	27-18-01-01		
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-18-01-01 27-18-01-01	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-18-01-01 27-18-01-01




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Disegno quotato





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Guide - TS35



Gli accessori di sistema della serie di custodie Klippon® STB consentono un semplice adattamento delle custodie alle esigenze specifiche delle diverse applicazioni.

- Guida TS 35
- Viti di fissaggio

Weidmüller è in grado di produrre e fornire questa custodia in base alle specifiche del cliente, equipaggiata con tutti i morsetti e pressacavi necessari.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SFNS5 VKMU M5 SW15	Versione
N. d'ordine	0433500000	Klippon STB (Small Terminal Box), Dado di fissaggio, quadrato,
GTIN (EAN)	4008190494520	Posizione verticale: 15 mm, Larghezza: 15 mm, Profondità: 11.7 mm,
CPZ	20 ST	Materiale di base: Acciaio, zincato, zincato, argento

Cinghietta di messa a terra

Gli accessori di sistema strutturati in modo continuo della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento delle custodie alle esigenze specifiche delle diverse applicazioni. Sono disponibili le seguenti opzioni:

- Elementi di chiusura
- Portadocumenti
- Perno di messa a terra
- Piastre flangiate
- Materiale d'installazione
- Piastre di montaggio
- Calotte antipioggia
- Distanziale
- Guide
- · Supporto per etichetta di siglatura

Dati generali per l'ordinazione

	gonorum por r orumuzio	
Tipo	PECD WIRE 6/200/D6 SET	Versione
N. d'o	rdine <u>2475490000</u>	Klippon TB (Terminal Box), Cinghietta di messa a terra, avvitato,
GTIN ((EAN) 4050118487206	Materiale di base: acciaio, Verde/giallo
CPZ	1 ST	

Spine di ventilazione - DAE



Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Dati generali per l'ordinazione

Tipo	DAE M12 SS	Versione
N. d'ordine	1868550000	DAE (elemento di ventilazione), Elemento di compensazione, diritto, M
GTIN (EAN)	4032248440405	12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, Acciaio inox 1.4305 (303)
CPZ	10 ST	
Tipo	DAE M12 PA LONG	Versione
Tipo N. d'ordine	DAE M12 PA LONG 1868570000	Versione DAE (elemento di ventilazione), Elemento di compensazione, diritto, M
•		

Guide - TS35



Gli accessori di sistema della serie di custodie Klippon® STB consentono un semplice adattamento delle custodie alle esigenze specifiche delle diverse applicazioni.

- Guida TS 35
- · Viti di fissaggio

Weidmüller è in grado di produrre e fornire questa custodia in base alle specifiche del cliente, equipaggiata con tutti i morsetti e pressacavi necessari.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	TS35X7.5 ST STB 5	Versione
N. d'ordine	<u>8803610000</u>	Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 7.5, Larghezza: 320 mm, senza foro
GTIN (EAN)	4050118652796	longitudinale, acciaio, zincato, cromato
CPZ	20 ST	
Tipo	TS35X7.5 ST STB 4 STB 6	Versione
N. d'ordine	<u>8563410000</u>	Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 7.5, Larghezza: 200 mm, senza foro
GTIN (EAN)	4050118652789	longitudinale, acciaio, zincato glavanicamente e passivato
CPZ	20 ST	
_		
Tipo	TS35X15 ST STB 4 STB 6	Versione
N. d'ordine	TS35X15 ST STB 4 STB 6 8000073220	Versione Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 15, Larghezza: 200 mm, con asola,
•		
N. d'ordine	8000073220	Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 15, Larghezza: 200 mm, con asola,
N. d'ordine GTIN (EAN)	8000073220 4064675356783	Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 15, Larghezza: 200 mm, con asola,
N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ	8000073220 4064675356783 20 ST	Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 15, Larghezza: 200 mm, con asola, acciaio, zincato glavanicamente e passivato
N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo	8000073220 4064675356783 20 ST TS35X15 ST STB 5	Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 15, Larghezza: 200 mm, con asola, acciaio, zincato glavanicamente e passivato Versione
N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine	8000073220 4064675356783 20 ST TS35X15 ST STB 5 8000073222	Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 15, Larghezza: 200 mm, con asola, acciaio, zincato glavanicamente e passivato Versione Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 15, Larghezza: 320 mm, con asola,

Data di creazione 05.11.2025 08:02:02 MEZ