
# Foglio dati

## AP 100 GN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



La RS 100 Profi vi offre una soluzione flessibile per le vostre esigenze di montaggio, in quanto è posibile sia il montaggio su guida DIN che il montaggio a parete. Questa versatilità facilita l'integrazione in diversi ambienti e applicazioni. La custodia può essere utilizzata per lo standard Eurocard PCB.
Il profilo può essere tagliato su misura in modo da poterlo adattare con precisione alle proprie esigenze specifiche. Per i componenti particolarmente pesanti possono essere utilizzati piedini di bloccaggio aggiuntivi per migliorare la stabilità e quindi aumentare la sicurezza dell'installazione. Un'altra caratteristica pratica è l'opzione di utilizzare un profilo di copertura per proteggere i componenti di grandi dimensioni.

### Dati generali per l'ordinazione

| | |
|---|---|
| Versione | Terminale, RS 100 verde, Piastra terminale entrambi i lati, Larghezza: 27.2 mm |
| N. d'ordine | 1028120000 |
| Tipo | AP 100 GN |
| GTIN (EAN) | 4032248761715 |
| CPZ | 20 Pieza |

# Foglio dati

## AP 100 GN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

### Omologazioni

| | |
|---|---|
| ROHS | Conforme |

### Dimensioni e pesi

| | | | |
|---|---|---|---|
| Profondità | 23.8 mm | Profondità (pollici) | 0.937 inch |
| Posizione verticale | 108.2 mm | Altezza (pollici) | 4.2598 inch |
| Larghezza | 27.2 mm | Larghezza (pollici) | 1.0709 inch |
| Peso netto | 7.35 g | | |

### Conformità ambientale del prodotto

| | |
|---|---|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
| REACH SVHC | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

### Dati del materiale

| | | | |
|---|---|---|---|
| Classe d'infiammabilità UL 94 | V-2 | Materiale isolante | PA 66 |
| Gruppo materiali isolanti | I | Superficie | non trattato |
| Materiale di base | PA 66 | Comparative Tracking Index (CTI) | 600 ≤ CTI |

### Dati generali

| | | | |
|---|---|---|---|
| Colori | verde | Grado di protezione | IP20 installato |
| Guida equipaggiata | TS 32, TS 35 | Tabella dei colori (simile) | RAL 6032 |
| Colabilità | No | | |

### Classificazioni

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC001031 | ETIM 9.0 | EC002779 |
| ETIM 10.0 | EC002779 | ECLASS 14.0 | 27-19-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-19-06-02 | | |

# Foglio dati

## AP 100 GN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Disegni

