




La RS 100 Profi vi offre una soluzione flessibile per le vostre esigenze di montaggio, in quanto è possibile sia il montaggio su guida DIN che il montaggio a parete. Questa versatilità facilita l'integrazione in diversi ambienti e applicazioni. La custodia può essere utilizzata per lo standard Eurocard PCB.

Il profilo può essere tagliato su misura in modo da poterlo adattare con precisione alle proprie esigenze specifiche. Per i componenti particolarmente pesanti possono essere utilizzati piedini di bloccaggio aggiuntivi per migliorare la stabilità e quindi aumentare la sicurezza dell'installazione. Un'altra caratteristica pratica è l'opzione di utilizzare un profilo di copertura per proteggere i componenti di grandi dimensioni.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Piede di bloccaggio, RS 80, RS 90, RS 100 verde, Piedino a clip per RS 80/90/100, Larghezza: 17.5 mm
N. d'ordine	1028150000
Tipo	RF 180 GN
GTIN (EAN)	4032248761722
CPZ	20 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	26.6 mm	Profondità (pollici)	1.0472 inch
Posizione verticale	79.2 mm	Altezza (pollici)	3.1181 inch
Larghezza	17.5 mm	Larghezza (pollici)	0.689 inch
Peso netto	6.12 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego	-50...100 °C
------------------------------------	--------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati del materiale

Classe d'infiammabilità UL 94	V-2	Materiale isolante	PA 66
Superficie	non trattato	Materiale di base	PA 66

Dati generali

Colori	verde	Grado di protezione	IP00
Tabella dei colori (simile)	RAL 6032		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002779	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-05
ECLASS 15.0	27-19-06-05		