


**WDK 2.5/BLZ/5.08/ZA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Illustrazione del prodotto**

L'alimentazione attraverso l'energia, il segnale e i dati è il classico requisito nell'elettrotecnica e nella realizzazione di quadri elettrici. Il materiale isolante, la tecnica di collegamento e la progettazione dei morsetti componibili sono caratteristiche distintive. Un morsettiera componibile passante è idonea per unire e/o collegare uno o più conduttori. Potrebbero avere uno o più livelli di collegamento che hanno lo stesso potenziale oppure solo isolati l'uno contro l'altro.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Morsetto componibile a più piani, Collegamento a vite, Beige scuro, 2.5 mm <sup>2</sup> , 250 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-0
N. d'ordine	<a href="#">1034400000</a>
Tipo	WDK 2.5/BLZ/5.08/ZA
GTIN (EAN)	4008190193058
CPZ	50 Pieza

**WDK 2.5/BLZ/5.08/ZA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Omologazioni**

Omologazioni



RoHS	Conforme
UL File Number Search	<a href="#">Sito web UL</a>
Nº certificado (cURus)	E60693

**Dimensioni e pesi**

Profondità	52.5 mm	Profondità (pollici)	2.0669 inch
Profondità inclusa guida DIN	53 mm	Posizione verticale	58 mm
Altezza (pollici)	2.2835 inch	Larghezza	5.08 mm
Larghezza (pollici)	0.2 inch	Peso netto	10.01 g

**Temperature**

Temperatura di magazzinaggio	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50 °C	Temperatura d'esercizio continuo, max.	120 °C

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

**2 conduttori allacciabili (H05V/H07V) di sezione uguale (collegamento di dimensionamento)**

Sezione di collegamento cavo rigido, 2 2.5 mm <sup>2</sup> conduttori innestabili, max.	Sezione di collegamento cavo rigido, 2 0.5 mm <sup>2</sup> conduttori innestabili, min.
Sezione di collegamento cavo flessibile 1.5 mm <sup>2</sup> con terminale DIN 46228/1, 2 conduttori innestabili, max.	Sezione di collegamento cavo flessibile 0.5 mm <sup>2</sup> con terminale DIN 46228/1, 2 conduttori innestabili, min.
Sezione di collegamento cavo, flessibile, 1.5 mm <sup>2</sup> 2 conduttori innestabili, max.	Sezione di collegamento cavo flessibile, 0.5 mm <sup>2</sup> 2 conduttori innestabili, min.

**Altri dati tecnici**

Lati aperti	destra	Numero di morsetti uguali	1
Esecuzione a prova di esplosione	No	Tipo di montaggio	innestabile

**Conduttori allacciabili (altro collegamento)**

Sezione di collegamento cavo flessibile 2.5 mm <sup>2</sup> con terminale DIN 46228/1, altro collegamento, max.
---

**Dati caratteristici del sistema**

Versione	2 collegamenti a vite - 2 collegamenti ad innesto, con perni, aperto da un lato	Piastra terminale (necessaria)	Si
Numero di potenziali	2	Numero di piani	2
Numero dei punti di serraggio per piano	2	Numero di potenziali per piano	1
Piani ponticellati internamente	No	Collegamento PE	No

**WDK 2.5/BLZ/5.08/ZA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici**

Guida equipaggiata	TS 35	Funzione N	No
Funzione PE	No	Funzione PEN	No

**Dati dei materiali**

Materiale di base	Wemid	Colori	Beige scuro
Classe d'infiammabilità UL 94	V-O		

**Dati dimensionamento**

Sezione di dimensionamento	2.5 mm <sup>2</sup>	Tensione nominale	250 V
Tensione DC nominale	250 V	Corrente nominale	16.5 A
Corrente con conduttore max.	18 A	Norme	IEC 61984, A norma IEC 60947-7-1
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x	1.33 mΩ	Tensione impulsiva di dimensionamento	4 kV
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-0.77 W		Grado di lordura	3
x			

**Dati dimensionamento secondo CSA**

Sezione cavo max (CSA)	12 AWG	N° certificato (CSA)	200039-1057876
Tensione Gr B (CSA)	300 V	Corrente Gr B (CSA)	20 A
Tensione Gr D (CSA)	300 V	Corrente Gr D (CSA)	10 A
Sezione cavo min (CSA)	26 AWG		

**Dati dimensionamento secondo UL**

Grandezza conduttore Factory wiring max (cURus)	12 AWG	Tensione Gr B (cURus)	300 V
Tensione Gr D (cURus)	300 V	N° certificato (cURus)	E60693
Grandezza conduttore Field wiring min (cURus)	22 AWG	Grandezza conduttore Factory wiring min (cURus)	26 AWG
Corrente Gr B (cURus)	20 A	Corrente Gr D (cURus)	10 A
Grandezza conduttore Field wiring max (cURus)	12 AWG		

**Generale**

Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 12	Sezione di collegamento cavo AWG, min.	AWG 20
Norme	IEC 61984, A norma IEC 60947-7-1	Guida equipaggiata	TS 35

**Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)**

Calibro a norma 60 947-1	A3	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 12
Direzione di collegamento	laterale	Lunghezza di spellatura	10 mm
Tipo di collegamento 2	Collegamento ad innesto	Tipo di collegamento	Collegamento a vite
Numero di collegamenti	4	Campo di sezioni, max.	4 mm <sup>2</sup>
Campo di sezioni, min.	0.13 mm <sup>2</sup>	Vite di serraggio	M 2,5
Dimensione lama	0,6 x 3,5 mm	Sezione di collegamento cavo AWG, min.	AWG 20
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.	2.5 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.	0.13 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max.	2.5 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min.	0.13 mm <sup>2</sup>

**WDK 2.5/BLZ/5.08/ZA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici**

Sezione di collegamento cavo, flessibile, 4 mm<sup>2</sup> max.

Sezione di collegamento, semirigida, 2.5 mm<sup>2</sup> max.

Stadio di serraggio con elettroavvitatore 1 tipo DMS

Sezione di collegamento cavo, nucleo 0.13 mm<sup>2</sup> rigido, min.

Sezione di collegamento cavo, flessibile, 0.13 mm<sup>2</sup> min.

Sezione di collegamento, semirigida, 0.13 mm<sup>2</sup> min.

Sezione di collegamento cavo, nucleo 4 mm<sup>2</sup> rigido, max.

Sezione di collegamento, flessibile, min. 0.13 mm<sup>2</sup>

**Classificazioni**

ETIM 8.0 EC000897

ETIM 10.0 EC000897


ECLASS 15.0 27-25-01-02

ETIM 9.0 EC000897

ECLASS 14.0 27-25-01-02

Disegni

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## WDK 2.5/BLZ/5.08/ZA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessori

### Piastre terminali e piastre divisorie



Le piastre divisorie e le piastre terminali sono accessori essenziali per le morsettiera. Le piastre divisorie offrono una separazione ottica ed elettrica dei diversi potenziali e gruppi funzionali, aumentando la sicurezza e garantendo una struttura chiara all'interno del quadro elettrico. Le piastre terminali chiudono la fila di morsettiera sui lati, proteggono dal contatto con le parti sotto tensione e assicurano una finitura pulita e stabile. Entrambi i componenti sono perfettamente compatibili con le rispettive serie di morsettiera Weidmüller, contribuendo così a un cablaggio sicuro, conforme e professionale.

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	WAP WDK2.5/BLZ/O.ZA	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1070000000</a>	Piastra terminale per morsetti, Beige scuro, Posizione verticale: 45.4
GTIN (EAN)	4008190191221	mm, Larghezza: 5.08 mm, V-0, Wemid, bloccabile: No
CPZ	20 ST	
Tipo	WAP WDK2.5/BLZ/M.ZA	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1070100000</a>	Piastra terminale per morsetti, Beige scuro, Posizione verticale: 45.4
GTIN (EAN)	4008190191214	mm, Larghezza: 5.08 mm, V-0, Wemid, bloccabile: No
CPZ	20 ST	

### Terminale di fissaggio



Per garantire un posizionamento sicuro e durevole sulla guida di supporto ed evitare uno spostamento, Weidmüller fornisce terminali di fissaggio. Sono disponibili esecuzioni con vite e senza vite. Sui terminali di fissaggio è possibile applicare delle siglature, anche per cartellini di gruppo, oltre che alloggiare le spine di prova.

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	WEW 35/1	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1059000000</a>	Terminale di fissaggio, Beige scuro, TS 35, V-2, Wemid, Larghezza: 12
GTIN (EAN)	4008190172282	mm, 100 °C
CPZ	50 ST	

### Supporto di montaggio



Offriamo un ampio portafoglio di supporti di montaggio per una facile manipolazione e integrazione dei nostri prodotti. Dai vari utensili, ai manicotti isolanti, alle viti, i nostri componenti sono abbinati l'uno all'altro fino all'ultimo dettaglio e facilitano così il montaggio nel rispetto delle rispettive norme e disposizioni di protezione.

**WDK 2.5/BLZ/5.08/ZA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessori****Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	WBB WDK2.5/BL5.08	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1072660000</a>	Pareti di separazione (Morsetto), arancione, Posizione verticale: 58
GTIN (EAN)	4008190470555	mm, Larghezza: 5 mm, V-2, PA 66
CPZ	10 ST	
Tipo	WBB ZA WDK2.5/BL5.08	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1072760000</a>	Pareti di separazione (Morsetto), arancione, Posizione verticale: 58
GTIN (EAN)	4008190470548	mm, Larghezza: 5 mm, V-2, PA 66
CPZ	10 ST	

**BLZP 5.08HC/180 SN**

Connettore femmina con sistema di collegamento a vite con staffa di serraggio per il collegamento di fili con conduttore dritto (180°). I connettori femmina dispongono di uno spazio per la siglatura e sono codificabili. Fissaggio per mezzo di flangia o barretta di sgancio. Dispongono anche di una vite più/meno integrata, a protezione contro un errato innesto del cavo, e sono consegnati con le staffe di serraggio aperte. HC = High Current (a corrente forte).

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	BLZP 5.08HC/04/180 SN O...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1943600000</a>	Connettore per circuito stampato, Connnettore femmina, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248617593	Numero di poli: 4, 180°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. :
CPZ	90 ST	4 mm², Box
Tipo	BLZP 5.08HC/06/180 SN O...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1943620000</a>	Connettore per circuito stampato, Connnettore femmina, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248617616	Numero di poli: 6, 180°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. :
CPZ	60 ST	4 mm², Box
Tipo	BLZP 5.08HC/08/180 SN O...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1943640000</a>	Connettore per circuito stampato, Connnettore femmina, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248617647	Numero di poli: 8, 180°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. :
CPZ	42 ST	4 mm², Box

**BLZP 5.08HC/180F SN**

Connettore femmina con sistema di collegamento a vite con staffa di serraggio per il collegamento di fili con conduttore dritto (180°). I connettori femmina dispongono di uno spazio per la siglatura e sono codificabili. Fissaggio per mezzo di flangia o barretta di sgancio. Dispongono anche di una vite più/meno integrata, a protezione contro un errato innesto del cavo, e sono consegnati con le staffe di serraggio aperte. HC = High Current (a corrente forte).

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	BLZP 5.08HC/04/180F SN ...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1944110000</a>	Connettore per circuito stampato, Connnettore femmina, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248617494	Numero di poli: 4, 180°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. :
CPZ	60 ST	4 mm², Box

**WDK 2.5/BLZ/5.08/ZA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessori**

Tipo	BLZP 5.08HC/06/180F SN ...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1944130000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248618712	Numero di poli: 6, 180°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. :
CPZ	42 ST	4 mm <sup>2</sup> , Box
Tipo	BLZP 5.08HC/08/180F SN ...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1944150000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248618736	Numero di poli: 8, 180°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. :
CPZ	36 ST	4 mm <sup>2</sup> , Box

**Elementi di codifica**

Collegare solo ciò che deve essere collegato: il collegamento giusto nel punto giusto.

Gli elementi di codifica e i dispositivi di bloccaggio assegnano chiaramente gli elementi di collegamento durante il processo di fabbricazione e il funzionamenti. Gli elementi di codifica e i dispositivi di bloccaggio vengono inseriti prima dell'assemblaggio o durante la fase di assemblaggio cavi. L'alternativa Weidmüller: configurare online con l'ausilio del configuratore di varianti per precodificare il materiale prima della consegna.

Un equipaggiamento errato sul circuito stampato, nonché un errato inserimento di elementi di collegamento ora sono esclusi.

Il vantaggio: nessuna ricerca degli errori durante la produzione e nessun errore durante l'uso da parte dell'utilizzatore.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	BLZ/SL KO BK BX	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1545710000</a>	Connettore per circuito stampato, Accessori, Elemento di codifica,
GTIN (EAN)	4008190087142	nero, Numero di poli: 1
CPZ	50 ST	

**Copertura di avvertenza**

Le coperture di avvertimento con un simbolo di flash forniscono una maggiore sicurezza per l'uomo e la macchina. Vengono utilizzati quando la tensione esterna deve essere indicata all'interno dell'applicazione.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	WAD WDU1.5/BLZ/BLA	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1577400000</a>	Coperchio morsetto, Beige scuro, Wemid, Posizione verticale: 12.75
GTIN (EAN)	4008190112165	mm, Larghezza: 9.48 mm, Profondità: 8.85 mm, V-0
CPZ	20 ST	

## WDK 2.5/BLZ/5.08/ZA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessori

## neutra



Il marcitore dekafix (DEK) è il marcatore universale per tutte le clip e connettori ad innesto, oltre che per i sottogruppi elettronici. Questo sistema è ideale per le brevi sequenze di numeri e comprende un'ampia gamma di marcatori prestampati.

Montaggio a strisce per un fissaggio veloce in una sola operazione. La stampa è facilmente leggibile, ad alto contrasto e disponibile in varie larghezze.

- Ampia scelta di marcatori pronti all'uso
- Montaggio a strisce per un fissaggio veloce
- Marcatori per l'identificazione delle connessioni, adatti a tutti i morsetti Weidmüller
- Disponibili nel formato neutro MultiCard o con stampa standardPer simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	DEK 5/5 MC NE WS	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1609801044</a>	Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Passo in mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190397111	Weidmueller, bianco
CPZ	1000 ST	
Tipo	WS 8/5 MC NE WS	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1640740000</a>	WS, Terminal marker, 8 x 5 mm, Passo in mm (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4008190279103	Allen-Bradley, bianco
CPZ	720 ST	

## Supporto marcatori



Il portamarcatore offre la possibilità di un ulteriore montaggio di marcatori di standard con un passo di 5 o 5,1 mm. I supporti angolari possono essere combinati optionalmente e montati in tutti i canali di marcatura standard delle morsettiera modulari Klippon®. I tipi di marcatori adatti sono reperibili sotto i rispettivi accessori del supporto per siglatura di designazione.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	BZT 1 WS 10/5	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1805490000</a>	Accessori, Supporto per siglatura
GTIN (EAN)	4032248270231	
CPZ	100 ST	
Tipo	BZT 1 ZA WS 10/5	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1805520000</a>	Accessori, Supporto per siglatura
GTIN (EAN)	4032248270248	
CPZ	100 ST	

**WDK 2.5/BLZ/5.08/ZA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessori****WS 8/5****WS/ DEK**

I marcatori per morsetti MultiMark utilizzano un innovativo materiale realizzato con 2 componenti. Il profilo rigido della base del marcatore si fissa saldamente nel connettore. La finitura superficiale elastica rende il marcatore semplice da installare. Questa combinazione di materiali, permette alle strisce di essere allungate per adattarsi alle leggere variazioni dimensionali che tendono a sommarsi, specialmente con i morsetti componibili più lunghi. Un ulteriore vantaggio è l'eccellente stampabilità del materiale superficiale, che garantisce un'etichettatura resistente e durevole. Grazie alla risoluzione di stampa di 300 dpi si ottengono scritte molto leggibili.

I vantaggi di MultiMark

- Compatibile con i morsetti componibili Weidmüller.
- Tenuta forte e stampa di lunga durata
- Le strisce continue permettono di risparmiare sui tempi di installazione
- Semplice da installare grazie all'innovativo materiale composito
- Etichetta ampia per una leggibilità ottimale
- Elevata flessibilità grazie all'indipendenza del produttore

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	WS 8/5 MM WS	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2007150000</a>	WS, Terminal marker, 8 x 5 mm, Weidmueller, bianco
GTIN (EAN)	4050118392029	
CPZ	800 ST	

**Piastre terminali e piastre divisorie**

Le piastre divisorie e le piastre terminali sono accessori essenziali per le morsettiera. Le piastre divisorie offrono una separazione ottica ed elettrica dei diversi potenziali e gruppi funzionali, aumentando la sicurezza e garantendo una struttura chiara all'interno del quadro elettrico. Le piastre terminali chiudono la fila di morsettiera sui lati, proteggono dal contatto con le parti sotto tensione e assicurano una finitura pulita e stabile. Entrambi i componenti sono perfettamente compatibili con le rispettive serie di morsettiera Weidmüller, contribuendo così a un cablaggio sicuro, conforme e professionale.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	WAP WDK2.5/BLZ/O.ZA LG	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1112130000</a>	
GTIN (EAN)	4032248891313	Piastra terminale per morsetti, Grigio chiaro, Posizione verticale: 45.4
CPZ	20 ST	mm, Larghezza: 5.08 mm, V-0, Wemid, bloccabile: No

## WDK 2.5/BLZ/5.08/ZA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessori

## BLDF 5.08/180F SN



La forte soluzione "Daisy-Chain" per applicazioni di bus di segnali potenti si presta anche per catene di energia ausiliaria da 400V con una corrente di carico max. di 18,5A. Il grande volume di contatto con una sezione del cavo fino a 2,5mm<sup>2</sup>, grazie alla minore caduta di tensione, è particolarmente vantaggioso con cavi bus lunghi o con correnti elevate. Le 4 versioni a flangia, compresa la levetta di sgancio brevettata, danno vita a un concetto di bloccaggio orientato all'utente.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	BLDF 5.08/08/180F SN OR...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1065120000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248817658	Numero di poli: 8, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni,
CPZ	24 ST	max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box
Tipo	BLDF 5.08/08/180F SN BK...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1001000000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248817559	Numero di poli: 8, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni,
CPZ	24 ST	max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box
Tipo	BLDF 5.08/07/180F SN OR...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1065110000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248817832	Numero di poli: 7, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni,
CPZ	24 ST	max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box
Tipo	BLDF 5.08/07/180F SN BK...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1000990000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248817474	Numero di poli: 7, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni,
CPZ	24 ST	max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box
Tipo	BLDF 5.08/06/180F SN OR...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1065090000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248817801	Numero di poli: 6, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni,
CPZ	28 ST	max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box
Tipo	BLDF 5.08/06/180F SN BK...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1000980000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248817375	Numero di poli: 6, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni,
CPZ	28 ST	max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box
Tipo	BLDF 5.08/05/180F SN OR...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1065080000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248817856	Numero di poli: 5, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni,
CPZ	32 ST	max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box
Tipo	BLDF 5.08/05/180F SN BK...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1000970000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248817337	Numero di poli: 5, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni,
CPZ	32 ST	max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box
Tipo	BLDF 5.08/04/180F SN OR...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1059420000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248817894	Numero di poli: 4, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni,
CPZ	40 ST	max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box
Tipo	BLDF 5.08/04/180F SN BK...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1000960000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248817344	Numero di poli: 4, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni,
CPZ	40 ST	max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box


**WDK 2.5/BLZ/5.08/ZA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessori**

Tipo	BLDF 5.08/03/180F SN OR...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1012060000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248818037	Numero di poli: 3, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni,
CPZ	48 ST	max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box
Tipo	BLDF 5.08/03/180F SN BK...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1000950000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248817085	Numero di poli: 3, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni,
CPZ	48 ST	max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box
Tipo	BLDF 5.08/02/180F SN OR...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1001220000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248817955	Numero di poli: 2, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni,
CPZ	60 ST	max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box
Tipo	BLDF 5.08/02/180F SN BK...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1000930000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248817252	Numero di poli: 2, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni,
CPZ	60 ST	max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box

**BLDF 5.08/180 SN**

La forte soluzione "Daisy-Chain" per applicazioni di bus di segnali potenti si presta anche per catene di energia ausiliaria da 400V con una corrente di carico max. di 18,5A. Il grande volume di contatto con una sezione del cavo fino a 2,5mm<sup>2</sup>, grazie alla minore caduta di tensione, è particolarmente vantaggioso con cavi bus lunghi o con correnti elevate.

Le 4 versioni a flangia, compresa la levetta di sgancio brevettata, danno vita a un concetto di bloccaggio orientato all'utente.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	BLDF 5.08/08/180 SN OR ...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1001210000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248817573	Numero di poli: 8, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni,
CPZ	28 ST	max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box
Tipo	BLDF 5.08/08/180 SN BK ...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1000920000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248817092	Numero di poli: 8, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni,
CPZ	28 ST	max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box
Tipo	BLDF 5.08/07/180 SN OR ...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1001200000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248817535	Numero di poli: 7, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni,
CPZ	32 ST	max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box
Tipo	BLDF 5.08/07/180 SN BK ...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1000910000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248817450	Numero di poli: 7, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni,
CPZ	32 ST	max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box
Tipo	BLDF 5.08/06/180 SN OR ...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1001190000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248818174	Numero di poli: 6, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni,
CPZ	40 ST	max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box

**WDK 2.5/BLZ/5.08/ZA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessori**

Tipo	BLDF 5.08/06/180 SN BK ...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1000900000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248817412	Numero di poli: 6, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni,
CPZ	40 ST	max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box
Tipo	BLDF 5.08/05/180 SN OR ...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1001180000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248818228	Numero di poli: 5, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni,
CPZ	48 ST	max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box
Tipo	BLDF 5.08/05/180 SN BK ...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1000890000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248817078	Numero di poli: 5, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni,
CPZ	48 ST	max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box
Tipo	BLDF 5.08/04/180 SN OR ...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1001170000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248818075	Numero di poli: 4, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni,
CPZ	60 ST	max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box
Tipo	BLDF 5.08/04/180 SN BK ...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1000880000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248817269	Numero di poli: 4, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni,
CPZ	60 ST	max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box
Tipo	BLDF 5.08/03/180 SN OR ...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2759190000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4064675007289	Numero di poli: 3, 180°, PUSH IN con attuatore, Molla autobloccante,
CPZ	80 ST	Campo di sezioni, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box
Tipo	BLDF 5.08/03/180 SN OR ...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1001160000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248817726	Numero di poli: 3, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni,
CPZ	80 ST	max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box
Tipo	BLDF 5.08/03/180 SN BK ...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1000870000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248817276	Numero di poli: 3, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni,
CPZ	80 ST	max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box
Tipo	BLDF 5.08/02/180 SN OR ...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1001150000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248818020	Numero di poli: 2, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni,
CPZ	120 ST	max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box
Tipo	BLDF 5.08/02/180 SN BK ...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1000860000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248817030	Numero di poli: 2, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni,
CPZ	120 ST	max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box

**WDK 2.5/BLZ/5.08/ZA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessori****BLF 5.08HC/90 SN**

Affidabile come il collaudatissimo originale e innovativo nei dettagli:

la versione BLF 5.08HC PUSH IN dei connettori femmina BLZP 5.08HC si differenzia non solo per la tecnica di collegamento, ma anche per le dimensioni più compatte. L'innovativo sistema di collegamento a molla PUSH IN di Weidmüller rappresenta il futuro della connessione, semplice e senza utensili. HC = High Current (a corrente forte).

In termini di versatilità, la versione BLF 5.08HC non è inferiore alla versione usata come modello:

- 3 direzioni di uscita cavi garantite assicurano la tradizionale libertà di composizione per un design adatto al tipo di applicazione
- 4 versioni a flangia e la barretta di sgancio brevettata, danno vita ad un sistema di bloccaggio orientato all'utente
- L'utilizzo della combinazione ad innesto BLF 5.08 e SL 5.08HC consente di raggiungere i valori nominali massimi.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	BLF 5.08HC/02/90 SN BK ...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1000030001</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248689965	Numero di poli: 2, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni,
CPZ	180 ST	max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box
Tipo	BLF 5.08HC/02/90 SN OR ...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1001530000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248693337	Numero di poli: 2, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni,
CPZ	180 ST	max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box
Tipo	BLF 5.08HC/03/90 SN BK ...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1000040001</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248689972	Numero di poli: 3, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni,
CPZ	120 ST	max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box
Tipo	BLF 5.08HC/03/90 SN OR ...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1001540000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248693344	Numero di poli: 3, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni,
CPZ	120 ST	max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box
Tipo	BLF 5.08HC/03/90 SN OR ...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2766910000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4064675022527	Numero di poli: 3, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni,
CPZ	120 ST	max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box
Tipo	BLF 5.08HC/03/90 SN OR ...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2764380000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4064675017332	Numero di poli: 3, 90°, PUSH IN con attuatore, Molla autobloccante,
CPZ	120 ST	Campo di sezioni, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box
Tipo	BLF 5.08HC/04/90 SN BK ...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1000050001</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248689989	Numero di poli: 4, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni,
CPZ	90 ST	max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box
Tipo	BLF 5.08HC/04/90 SN OR ...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1001550000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248693351	Numero di poli: 4, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni,
CPZ	90 ST	max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box

**WDK 2.5/BLZ/5.08/ZA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessori**

Tipo	BLF 5.08HC/05/90 SN BK ...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1000060001</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248689996	Numero di poli: 5, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni,
CPZ	72 ST	max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box
Tipo	BLF 5.08HC/05/90 SN OR ...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1001560000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248693368	Numero di poli: 5, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni,
CPZ	72 ST	max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box
Tipo	BLF 5.08HC/06/90 SN BK ...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1000070001</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248690008	Numero di poli: 6, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni,
CPZ	60 ST	max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box
Tipo	BLF 5.08HC/06/90 SN OR ...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1001570000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248693375	Numero di poli: 6, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni,
CPZ	60 ST	max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box
Tipo	BLF 5.08HC/07/90 SN OR ...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1001580000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248693382	Numero di poli: 7, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni,
CPZ	48 ST	max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box
Tipo	BLF 5.08HC/08/90 SN BK ...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1000090001</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248690022	Numero di poli: 8, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni,
CPZ	42 ST	max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box
Tipo	BLF 5.08HC/08/90 SN OR ...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1001590000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248693399	Numero di poli: 8, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni,
CPZ	42 ST	max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box
Tipo	BLF 5.08HC/09/90 SN OR ...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1001600000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248693405	Numero di poli: 9, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni,
CPZ	36 ST	max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box
Tipo	BLF 5.08HC/10/90 SN BK ...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1000110001</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248690046	Numero di poli: 10, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni,
CPZ	36 ST	max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box
Tipo	BLF 5.08HC/10/90 SN OR ...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1001610000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248693412	Numero di poli: 10, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni,
CPZ	36 ST	max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box
Tipo	BLF 5.08HC/11/90 SN BK ...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1000120001</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248690060	Numero di poli: 11, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni,
CPZ	30 ST	max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box
Tipo	BLF 5.08HC/11/90 SN OR ...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1001620000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248693429	Numero di poli: 11, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni,
CPZ	30 ST	max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box
Tipo	BLF 5.08HC/12/90 SN BK ...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1000130001</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248690084	Numero di poli: 12, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni,
CPZ	30 ST	max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box

**WDK 2.5/BLZ/5.08/ZA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessori**

Tipo	BLF 5.08HC/12/90 SN OR ...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1001630000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248693436	Numero di poli: 12, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni,
CPZ	30 ST	max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box
Tipo	BLF 5.08HC/13/90 SN BK ...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1000140001</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248690091	Numero di poli: 13, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni,
CPZ	24 ST	max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box
Tipo	BLF 5.08HC/13/90 SN OR ...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1001640000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248693443	Numero di poli: 13, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni,
CPZ	24 ST	max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box
Tipo	BLF 5.08HC/14/90 SN BK ...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1000150001</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248690107	Numero di poli: 14, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni,
CPZ	24 ST	max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box
Tipo	BLF 5.08HC/14/90 SN OR ...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1001650000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248693450	Numero di poli: 14, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni,
CPZ	24 ST	max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box
Tipo	BLF 5.08HC/15/90 SN OR ...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1001660000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248693467	Numero di poli: 15, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni,
CPZ	24 ST	max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box
Tipo	BLF 5.08HC/16/90 SN BK ...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1000170001</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248690121	Numero di poli: 16, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni,
CPZ	18 ST	max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box
Tipo	BLF 5.08HC/16/90 SN OR ...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1001670000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248693474	Numero di poli: 16, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni,
CPZ	18 ST	max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box
Tipo	BLF 5.08HC/17/90 SN BK ...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1000180001</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248690138	Numero di poli: 17, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni,
CPZ	18 ST	max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box
Tipo	BLF 5.08HC/17/90 SN OR ...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1001680000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248693481	Numero di poli: 17, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni,
CPZ	18 ST	max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box
Tipo	BLF 5.08HC/18/90 SN BK ...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1000190001</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248690145	Numero di poli: 18, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni,
CPZ	18 ST	max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box
Tipo	BLF 5.08HC/18/90 SN OR ...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1001690000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248693498	Numero di poli: 18, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni,
CPZ	18 ST	max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box
Tipo	BLF 5.08HC/19/90 SN BK ...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1000200001</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248690152	Numero di poli: 19, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni,
CPZ	18 ST	max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box

**WDK 2.5/BLZ/5.08/ZA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessori**

Tipo	BLF 5.08HC/19/90 SN OR ...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1001700000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248693504	Numero di poli: 19, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box
CPZ	18 ST	
Tipo	BLF 5.08HC/20/90 SN OR ...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1001710000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248693511	Numero di poli: 20, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box
CPZ	18 ST	

**BLF 5.08HC/90F SN**

Affidabile come il collaudatissimo originale e innovativo nei dettagli:

la versione BLF 5.08HC PUSH IN dei connettori femmina BLZP 5.08HC si differenzia non solo per la tecnica di collegamento, ma anche per le dimensioni più compatte. L'innovativo sistema di collegamento a molla PUSH IN di Weidmüller rappresenta il futuro della connessione, semplice e senza utensili. HC = High Current (a corrente forte).

In termini di versatilità, la versione BLF 5.08HC non è inferiore alla versione usata come modello:

- 3 direzioni di uscita cavi garantite assicurano la tradizionale libertà di composizione per un design adatto al tipo di applicazione
- 4 versioni a flangia e la barretta di sgancio brevettata, danno vita ad un sistema di bloccaggio orientato all'utente
- L'utilizzo della combinazione ad innesto BLF 5.08 e SL 5.08HC consente di raggiungere i valori nominali massimi.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	BLF 5.08HC/21/90F SN OR...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1477230000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4050118284546	Numero di poli: 21, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box
CPZ	12 ST	
Tipo	BLF 5.08HC/20/90F SN OR...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1002270000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248694433	Numero di poli: 20, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box
CPZ	12 ST	
Tipo	BLF 5.08HC/19/90F SN OR...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1002260000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248694419	Numero di poli: 19, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box
CPZ	12 ST	
Tipo	BLF 5.08HC/18/90F SN OR...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1002250000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248694402	Numero di poli: 18, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box
CPZ	18 ST	
Tipo	BLF 5.08HC/17/90F SN OR...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1002240000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248694396	Numero di poli: 17, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box
CPZ	18 ST	

**WDK 2.5/BLZ/5.08/ZA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessori**

Tipo	BLF 5.08HC/16/90F SN OR...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1002230000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248694389	Numero di poli: 16, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni,
CPZ	18 ST	max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box
Tipo	BLF 5.08HC/16/90F SN BK...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1000360001</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248690329	Numero di poli: 16, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni,
CPZ	18 ST	max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box
Tipo	BLF 5.08HC/15/90F SN OR...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1002220000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248694372	Numero di poli: 15, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni,
CPZ	18 ST	max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box
Tipo	BLF 5.08HC/14/90F SN OR...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1002210000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248694365	Numero di poli: 14, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni,
CPZ	18 ST	max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box
Tipo	BLF 5.08HC/13/90F SN OR...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1002200000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248694358	Numero di poli: 13, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni,
CPZ	24 ST	max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box
Tipo	BLF 5.08HC/12/90F SN OR...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1002190000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248694341	Numero di poli: 12, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni,
CPZ	24 ST	max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box
Tipo	BLF 5.08HC/12/90F SN BK...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1000320001</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248690282	Numero di poli: 12, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni,
CPZ	24 ST	max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box
Tipo	BLF 5.08HC/11/90F SN OR...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1002180000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248694334	Numero di poli: 11, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni,
CPZ	24 ST	max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box
Tipo	BLF 5.08HC/10/90F SN OR...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1002170000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248694327	Numero di poli: 10, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni,
CPZ	30 ST	max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box
Tipo	BLF 5.08HC/10/90F SN BK...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1000300001</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248690268	Numero di poli: 10, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni,
CPZ	30 ST	max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box
Tipo	BLF 5.08HC/09/90F SN OR...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1002160000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248694310	Numero di poli: 9, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni,
CPZ	30 ST	max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box
Tipo	BLF 5.08HC/08/90F SN OR...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1002150000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248694105	Numero di poli: 8, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni,
CPZ	36 ST	max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box
Tipo	BLF 5.08HC/08/90F SN BK...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1000280001</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248690244	Numero di poli: 8, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni,
CPZ	36 ST	max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box

**WDK 2.5/BLZ/5.08/ZA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessori**

Tipo	BLF 5.08HC/07/90F SN OR...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1002140000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248694099	Numero di poli: 7, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni,
CPZ	36 ST	max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box
Tipo	BLF 5.08HC/06/90F SN OR...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1002130000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248694082	Numero di poli: 6, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni,
CPZ	42 ST	max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box
Tipo	BLF 5.08HC/06/90F SN BK...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1000260001</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248690220	Numero di poli: 6, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni,
CPZ	42 ST	max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box
Tipo	BLF 5.08HC/05/90F SN OR...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1002120000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248694075	Numero di poli: 5, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni,
CPZ	48 ST	max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box
Tipo	BLF 5.08HC/04/90F SN OR...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1002110000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248694068	Numero di poli: 4, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni,
CPZ	60 ST	max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box
Tipo	BLF 5.08HC/04/90F SN BK...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1000240001</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248690206	Numero di poli: 4, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni,
CPZ	60 ST	max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box
Tipo	BLF 5.08HC/03/90F SN OR...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1002100000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248694051	Numero di poli: 3, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni,
CPZ	72 ST	max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box
Tipo	BLF 5.08HC/03/90F SN BK...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1000230001</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248690190	Numero di poli: 3, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni,
CPZ	72 ST	max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box
Tipo	BLF 5.08HC/02/90F SN OR...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1002090000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248694044	Numero di poli: 2, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni,
CPZ	90 ST	max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box
Tipo	BLF 5.08HC/02/90F SN BK...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1000220001</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248690183	Numero di poli: 2, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni,
CPZ	90 ST	max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box