




### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Grazie a ELS MultiCard, i marcatori possono essere stampati mediante stampante PrintJet, plotter o stampante SMark. In particolare, la stampa a colori con la PrintJet ADVANCED permette svariate soluzioni per una siglatura ad alta visibilità di cavi e morsettiere.

ELS 6/30 è indicato per l'utilizzo nei segnacavi WKM 8/30 o nei portacartellini di gruppo EM8/30 ELS 7/40 è indicato per l'utilizzo nei portacartellini di gruppo SchT5S

ELS 16/40 è indicato per l'utilizzo nei segnacavi WKM 18/43 o nei portacartellini di gruppo SchT5 Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

### Dati generali per l'ordinazione

Versione	ELS, Marcatori per inserti, 7 - 115 mm, 30 x 6 mm, giallo
N. d'ordine	<u>1045580000</u>
Tipo	ELS 6/30 MC NE GE
GTIN (EAN)	4032248779482
CPZ	80 Pieza

1





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

Omologazioni	

ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
Profondità	0.8 mm	Profondità (pollici)	0.0315 inch
Posizione verticale	30 mm	Altezza (pollici)	1.1811 inch
Larghezza	6 mm	Larghezza (pollici)	0.2362 inch
Peso netto	0.97 g		

### **Temperature**

Campo delle temperature di impiego -40...100 °C

### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione	
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%		
Impronta carbonica di prodotto	Dalla culla al cancello	0.006 kg CO2 eq.

### Dati generali

Colore materiale secondo codice	4	
internazionale delle resistenze		
Qtà/foglio	16	
Tipo di stampa	Neutro	
Versione	esente da alogeni	
Larghezza	6 mm	
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2	
Campo delle temperature di impiego,	100 °C	
max.		
Campo delle temperature di impiego,	-40 °C	
min.		
Colori	giallo	
Alogeni	No	
Materiale di base	poliammide 66	
Caratteri stampati	Neutro	
Numero di marcatori per unità di	Forma di fornitura MultiCard	
imballaggio		
stampante compatibile	PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2	
Numero di marcatori per combinazione	1 MultiCard = Insert markers	
Campo delle temperature di impiego	-40100 °C	

## Segnafili e segnacavi

Alogeni	No	Diametro esterno del conduttore, max.	115 mm
Diametro esterno del conduttore, min.	7 mm	Diametro esterno conduttore	7 - 115 mm

### Classificazioni

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02

Data di creazione 10.11.2025 01:19:05 MEZ

Versione catalogo / Disegni





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

ECLASS 15.0

27-28-11-02



Disegni

# ELS 6/30 MC NE GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Accessori

### EM 8/30 - cartellini per siglatura dei terminali di fissaggio



Il marcatore per terminali di fissaggio EM 8/30 è adatto alla siglatura dei terminali di fissaggio WEW 35/2 e ZEW 35/2 e anche come portacartellini di gruppo per i morsetti Serie W. EM 8/30 può contenere marcatori ad innesto ESO 7/ESO 7P. La tasca protegge in modo affidabile la stampa di identificazione dalle sollecitazioni ambientali.

I marcatori ad innesto si trovano alla voce "Accessori".

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo EM 8/30 Versione

N. d'ordine <u>1806120000</u> GTIN (EAN) 4032248275298

CPZ 50 ST

EM, Terminal marker, 32.4 x 7.2 mm, Passo in mm (P): 7.20

Weidmueller, trasparente

#### WKM per cartellini ad innesto



La busta trasparente ed esente da alogeni di WKM garantisce un livello eccellente di rotezione contro le influenze ambientali. Grazie al robusto fissaggio con fascette serracavo è indicata per la quasi totalità delle sezioni di conduttore.

Basta inserire i marcatori prestampati nel supporto WKM e fissarli con una clip. I segnacavi WKM sono l'ideale per ottenere la massima efficienza di siglatura in loco. I vantaggi derivanti dall'utilizzo dei segnacavi WKM

- Le etichette di carta e di poliestere possono essere stampate singolarmente con le tradizionali stampanti da ufficio
- Il design robusto, abbinato ai marcatori ELS MultiCard, garantisce la massima protezione contro gli influssi ambientali

#### Dati generali per l'ordinazione

_ an general per examination		
Tipo	WKM 8/30	Versione
N. d'ordine	1631910000	WKM, Segnafili e segnacavi, 7 - 115 mm, 30 x 8 mm, Segnafili e
GTIN (EAN)	4008190206666	segnacavi, trasparente
CPZ	50 ST	

Data di creazione 10.11.2025 01:19:05 MEZ

Versione catalogo / Disegni 5