



Connettori PushPull secondo IEC 61076-3-117 Var. 14
(PROFINET) in metallo, custodia vuota

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Custodia vuota, Flangia dispositivo
N. d'ordine	1047940000
Tipo	IE-BHD-V14M
GTIN (EAN)	4032248784486
CPZ	10 Pieza
Stato consegna	In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Ultima data dell'ordine	2026-06-30T00:00:00+02:00

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N&deg; Certificato (cULus) E316369

Dimensioni e pesi

Profondità	13.2 mm	Profondità (pollici)	0.5197 inch
Posizione verticale	42 mm	Altezza (pollici)	1.6535 inch
Larghezza	22.2 mm	Larghezza (pollici)	0.874 inch
Peso netto	14.9 g		

Temperature

Temperatura di magazzino	Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C
Temperatura di posa		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Colori	altro	Materiale base della custodia	Pressofusione di zinco
Grado di protezione	IP67	Cicli di inserimento	750
Composizione	Calotta con supporto portacartellino 9*11 mm, adatta per supportare inserti RJ45 e LWL		

Standard generali


Connettori a norma	IEC 61076-3-117 Var. 14	N° Certificato (cULus)	E316369
--------------------	-------------------------	----------------------------	---------

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato

