

**IE-BHD-V14M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Connettori PushPull secondo IEC 61076-3-117 Var.14  
(PROFINET) in metallo, custodia vuota

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Empty enclosure, Device flange
N. d'ordine	<b>1047940000</b>
Tipo	IE-BHD-V14M
GTIN (EAN)	4032248784486
CPZ	10 Pieza

## IE-BHD-V14M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dati tecnici

### Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	<a href="#">Sito web UL</a>
N&deg; Certificato (cULus)	E316369

### Dimensioni e pesi

Profondità	13.2 mm	Profondità (pollici)	0.5197 inch
Posizione verticale	42 mm	Altezza (pollici)	1.6535 inch
Larghezza	22.2 mm	Larghezza (pollici)	0.874 inch
Peso netto	14.9 g		

### Temperature

Temperatura di magazzinaggio	Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C
Temperatura di posa		

### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

### Dati generali


Colori	altro	Materiale base della custodia	Pressofusione di zinco
Grado di protezione	IP67	Cicli di inserimento	750
Composizione	Calotta con supporto portacartellino 9*11 mm, adatta per supportare inserti RJ45 e LWL		

### Standard generali

Connettori a norma	IEC 61076-3-117 Var. 14	N&deg; Certificato (cULus)	E316369
--------------------	-------------------------	----------------------------	---------

### Classificazioni

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

**Disegni****Disegno quotato****Disegno quotato**