

# **WQV 16/10**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Illustrazione del prodotto









La distribuzione o la moltiplicazione di un potenziale alle morsettiere adiacenti è realizzata tramite una connessione incrociata. Un ulteriore sforzo di cablaggio può essere facilmente evitato. Anche se i poli sono interrotti, l'affidabilità dei contatti nelle morsettiere è garantita. Il nostro portafoglio offre sistemi di connessione incrociata inseribili e avvitabili per morsettiere modulari.

## Dati generali per l'ordinazione

Versione	Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, giallo, 101 A, Numero di poli: 10, Passo in mm (P): 11.90, Isolato: Sì, Larghezza: 10.4 mm
N. d'ordine	<u>1053360000</u>
Tipo	WQV 16/10
GTIN (EAN)	4008190010836
CPZ	10 Pieza



# **WQV 16/10**



## Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

Omologazioni					
ROHS	Conforme				
Dimensioni e pesi					
Dun formalistà	27	Duefee dità (e allici)	1 062 in ab		
Profondità  Profondità	27 mm 116.6 mm	Profondità (pollici)	1.063 inch		
Posizione verticale Larghezza	10.4 mm	Altezza (pollici) Larghezza (pollici)	4.5905 inch 0.4094 inch		
Peso netto	37.8 g	Largriezza (poliici)	0.4034 IIICII		
Temperature	37.0 g				
Tomporataro					
Temperatura di magazzinaggio	-25 °C55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C40 °C		
Temperatura d'esercizio continuo, min.	-	Temperatura d'esercizio continuo, max.			
Conformità ambientale del pr					
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione				
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%				
Aaltri dati tecnici					
Tipo di fissaggio	se avvitato	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto		
Dati caratteristici del sistema		ion allion an montaggio			
Dati caratteristici dei sistema					
Versione	per morsetti				
Dati dei materiali			,		
Materiale di base	PA 66	Colori	giallo		
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	<u></u>	9		
Dati dimensionamento					
Comments in anning la	101 A				
Corrente nominale	101 A		_		
Dimensioni					
Passo in mm (P)	11.90 mm				
Generale					
Numero di poli	10	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto		
Classificazioni					
ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489		
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489		
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40		
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40		
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40		
ECLASS 13.0	27-25-03-03	ECLASS 14.0	27-25-03-03		
ECLASS 15.0	27-25-03-03				

Data di creazione 30.10.2025 10:14:20 MEZ

Versione catalogo / Disegni 2



# **WQV 16/10**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Accessori

# Utensile per taglio e rimozione dei collegamenti trasversali

tools



- Per i collegamenti trasversali della Serie Z Weidmüller
- Per i collegamenti trasversali da WQV 2,5 fino WQV 35
- Per la finestra del collegamento trasversale dei morsetti WTR 2,5 e WSI 6

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	WAW 1 NEUTRAL	Versione
N. d'ordine	9004500000	Miscellaneous
GTIN (EAN)	4008190053925	
CPZ	1 ST	