

LS 2.8 WDU2.5-10**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Illustrazione del prodotto**

Con la nostra vasta gamma di collegamenti schermati KLBÜ, è possibile ottenere contatti di schermatura flessibili e autoregolanti e garantire un funzionamento dell'impianto senza errori.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Serie W, Barra schermatura
N. d'ordine	1056400000
Tipo	LS 2.8 WDU2.5-10
GTIN (EAN)	4008190036454
CPZ	100 Pieza

LS 2.8 WDU2.5-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Omologazioni

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	4.3 mm	Profondità (pollici)	0.1693 inch
Posizione verticale	75.2 mm	Altezza (pollici)	2.9606 inch
Larghezza	1.15 mm	Larghezza (pollici)	0.0453 inch
Peso netto	1.6 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -25 °C...55 °C Temperatura ambiente -5 °C...40 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Altri dati tecnici

Tipo di fissaggio innestabile Istruzioni di montaggio Montaggio diretto
Esecuzione a prova di esplosione No

Dati dei materiali

Materiale di base rame stagnato Colori grigio argento

Generale

Istruzioni di montaggio Montaggio diretto

Classificazioni


ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		

LS 2.8 WDU2.5-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings



LS 2.8 WDU2.5-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Prese piatte



Prese piatte isolate in PVC con spina in rame

- versioni reperibili in commercio
- non saldato
- con imbuto di entrata conico

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	LIF 1,5F288 R	Versione
N. d'ordine	9200520000	Spine piatte,Giunto isolato,1.5 mm ² ,0.5 mm ² - 1.5 mm ² ,rosso
GTIN (EAN)	4032248410361	
CPZ	100 ST	
Tipo	VFSKHI/1,5-2,5/288	Versione
N. d'ordine	1491740000	Spine piatte,Giunto isolato,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,blu
GTIN (EAN)	4050118301472	
CPZ	100 ST	
Tipo	VFSKHI/0,5-1,0/288	Versione
N. d'ordine	1491650000	Spine piatte,Giunto isolato,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ² ,rosso
GTIN (EAN)	4050118301519	
CPZ	100 ST	
Tipo	VFSKHI/0,1-0,5/288	Versione
N. d'ordine	1491630000	Spine piatte,Giunto isolato,0.5 mm ² ,0.1 mm ² - 0.5 mm ² ,giallo
GTIN (EAN)	4050118301489	
CPZ	100 ST	

Boccole capicorda, interamente isolate



Prese piatte completamente isolate in PVC con spina in rame

- versioni reperibili in commercio
- non saldato
- con imbuto di entrata conico

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VFSKHI/0,5-1,0/288	Versione
N. d'ordine	1491870000	Spine piatte,Giunto isolato,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ² ,rosso
GTIN (EAN)	4050118301908	
CPZ	100 ST	