



**RF 180 BK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



La RS 100 Profi vi offre una soluzione flessibile per le vostre esigenze di montaggio, in quanto è possibile sia il montaggio su guida DIN che il montaggio a parete. Questa versatilità facilita l'integrazione in diversi ambienti e applicazioni. La custodia può essere utilizzata per lo standard Eurocard PCB.

Il profilo può essere tagliato su misura in modo da poterlo adattare con precisione alle proprie esigenze specifiche. Per i componenti particolarmente pesanti possono essere utilizzati piedini di bloccaggio aggiuntivi per migliorare la stabilità e quindi aumentare la sicurezza dell'installazione. Un'altra caratteristica pratica è l'opzione di utilizzare un profilo di copertura per proteggere i componenti di grandi dimensioni.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Piede di bloccaggio, RS 80, RS 90, RS 100 nero, Piedino a clip per RS 80/90/100, Larghezza: 17.5 mm
N. d'ordine	<a href="#">1057530000</a>
Tipo	RF 180 BK
GTIN (EAN)	4032248799671
CPZ	20 Pieza

**RF 180 BK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

**Dimensioni e pesi**

Profondità	26.6 mm	Profondità (pollici)	1.0472 inch
Posizione verticale	79.2 mm	Altezza (pollici)	3.1181 inch
Larghezza	17.5 mm	Larghezza (pollici)	0.689 inch
Peso netto	6.25 g		

**Temperature**

Campo delle temperature di impiego	-50...100 °C
------------------------------------	--------------

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

**Dati del materiale**

Classe d'infiammabilità UL 94	V-2	Materiale isolante	PA 66
Superficie	non trattato	Materiale di base	PA 66

**Dati generali**

Colori	nero	Grado di protezione	IP20, IP00
Tabella dei colori (simile)	RAL 9011	Colabilità	No

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC002779	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-05
ECLASS 15.0	27-19-06-05		