

**IE-PH-V14M-FO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Custodia vuota
N. d'ordine	<a href="#">105810000</a>
Tipo	IE-PH-V14M-FO
GTIN (EAN)	4032248799213
CPZ	10 Pieza

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N&amp;deg; Certificato (cULus) E316369

## Dimensioni e pesi

Profondità	72.45 mm	Profondità (pollici)	2.8524 inch
Posizione verticale	26.8 mm	Altezza (pollici)	1.0551 inch
Larghezza	22.3 mm	Larghezza (pollici)	0.878 inch
Peso netto	56.33 g		

## Temperature

Temperatura di magazzino	Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C
Temperatura di posa		

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

## Standard generali


Connettori a norma	IEC 61076-3-117 Var. 14	N&deg; Certificato (cULus)	E316369
--------------------	-------------------------	----------------------------	---------

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

**Disegni**

**Disegno quotato**



## LWL-SC

Inserti LWL SC per connettori Var.1 / 4 / 14



## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-PI-SCRJ-SM	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">1067390000</a>	Versione	Inserto SC, Inserto maschio SCRJ, Singlemode
GTIN (EAN)	4032248820863		
CPZ	10 ST		
Tipo	IE-PI-SCRJ-MM	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">1067380000</a>	Versione	Inserto SC, Inserto maschio SCRJ, Multimode
GTIN (EAN)	4032248821129		
CPZ	10 ST		
Tipo	IE-PI-SCRJ-POF	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">1067410000</a>	Versione	Inserto SC, Inserto maschio SCRJ, POF
GTIN (EAN)	4032248820870		
CPZ	10 ST		

## Calotte antipolvere

Per proteggere i vostri apparecchi da polvere e sporcizia.



## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-PP-V14P	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">1058280000</a>	Versione	Calotta protez. p. cust. connett.
GTIN (EAN)	4032248799374		
CPZ	10 ST		

## neutra



ESG è il marcatore di comprovata qualità in formato MultiCard, utilizzabile su molti apparecchi conosciuti. Il risultato consiste in una siglatura per dispositivi d'alta qualità, con un aspetto nitido.

Sono disponibili diverse tipologie per dispositivi di vari produttori, come Siemens, ABB, Beckhoff e altri.

Riepilogo dei vantaggi:

- Marcatori per impiego universale, marcatori autoadesivi o ad innesto, a seconda del tipo
- Per apparecchiature allineate, ad esempio gli interruttori automatici, sono disponibili marcatori ESG da bloccare sulle guide portacartellini
- Stampa personalizzata in qualità laser secondo le indicazioni

Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ESG 9/11 K MC NE WS	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1857440000</a>	ESG, Siglatura di apparecchi x 11 mm, PA 66, Colori: bianco,
GTIN (EAN)	4032248402731	autoadesivo
CPZ	200 ST	