

IE-BSS-V14M-LCD-SM-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Connettori PushPull secondo IEC 61076-3-117 Var.14
(PROFINET) in metallo incl. inserto LC

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Flangia per fibra ottica, IP67, Variante 14 flangia standard, giunto LC Duplex, Singlemode
N. d'ordine	1058150000
Tipo	IE-BSS-V14M-LCD-SM-C
GTIN (EAN)	4032248799268
CPZ	10 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	33 mm	Profondità (pollici)	1.2992 inch
Posizione verticale	42 mm	Altezza (pollici)	1.6535 inch
Larghezza	22.2 mm	Larghezza (pollici)	0.874 inch
Peso netto	2.35 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C
Temperatura di posa		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Descrizione articolo	Variante 14 flangia standard, giunto LC Duplex	Colori	altro
Materiale base della custodia	Pressofusione di zinco	Tipo di montaggio	2 viti
Grado di protezione	IP67	Cicli di inserimento	500
Tipo di filo	Singlemode	Perdita d'inserzione	≤ 0,5 dB
Collegamento 1	LC Duplex	Collegamento 2	LC Duplex
Smorzamento a riflusso	≥ 40 dB		


Standard generali

Connettori a norma	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-20
--------------------	--

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		

Sezione di montaggio



Accessori**Calotte antipolvere**

Per proteggere i vostri apparecchi da polvere e sporcizia.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-BP-V14P	Versione	
N. d'ordine	1058310000	Calotta di protezione per custodia a flangia	
GTIN (EAN)	4032248799404		
CPZ	10 ST		