

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Connettori PushPull secondo IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET) in metallo incl. inserto RJ45

#### Dati generali per l'ordinazione

Versione	Flangia RJ45, IP67, Variante 14 metallo, Raccordo RJ45 - RJ45, Flangia di bloccaggio centrale con adattatore RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
N. d'ordine	<u>1058250000</u>
Tipo	IE-BSC-V14M-RJ45-C
GTIN (EAN)	4032248799350
CPZ	10 Pieza





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

Omologazioni			
Omologazioni	. (h)		
	C (ST) OR		
	LISTED		
ROHS	Conforme		
UL File Number Search	Sito web UL		
N° Certificato (cULus)	E316369		
Dimensioni e pesi			
Peso netto	73.53 g		
Temperature			
			40.00 70.00
Temperatura di magazzinaggio Temperatura di posa		Temperatura d'esercizio	-40 °C70 °C
Conformità ambientale del pr	odotto		
Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione		
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b	-5b114ba6bd55	
Dati generali			
Calla manage 1	RJ45	Calla mannanta 2	DIAE
Collegamento 1  Descrizione articolo	Variante 14 metallo.	Collegamento 2	RJ45
Descrizione articolo	Variante 14 metallo, Raccordo RJ45 - RJ45, Flangia di bloccaggio centrale con adattatore RJ45	Materiale delle guarnizioni	NBR
Materiale base della custodia	Pressofusione di zinco	Categoria	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)
Superficie dei contatti	Oro su nichel	Diametro guaina, min.	5 mm
Diametro guaina, max.	10 mm	Tipo di montaggio	Avvitamento centrale
Schermatura	Custodia completa a 360°	Grado di protezione	IP67
Cicli di inserimento	750		
Proprietà elettriche			
Rigidità dielettrica contatto-schermo	≥ 1500 V AC/DC	Rigidità dielettrica contatto-contatto	≥ 1000 V AC/DC
Standard generali			
Connettori a norma	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 60603-7-51	N° Certificato (cULus)	E316369
Classificazioni			
ETIM 6 O	FC001121	ETIM 7.0	FC001121
ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
ECLASS 9.1	27-44-03-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90

Data di creazione 02.11.2025 06:18:16 MEZ

Versione catalogo / Disegni







#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-44-03-90
ECLASS 13.0	27-44-03-90	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Disegni

### Sezione di montaggio







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

### **Calotte antipolvere**



Per proteggere i vostri apparecchi da polvere e sporcizia.

#### Dati generali per l'ordinazione

Data generali per i oraniazione		
Tipo	IE-BP-V14P	Versione
N. d'ordine	<u>1058310000</u>	Calotta di protezione per custodia a flangia
GTIN (EAN)	4032248799404	
CPZ	10 ST	

Versione catalogo / Disegni