

CB-R 200/7,5 BK



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Fascette serracavo apribili e riutilizzabili, adatte per raggruppamenti temporanei di cavi e quando serva aprire e chiudere la fascetta.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Fascette serracavo, 7.5 x 200 mm, poliammide 66, 220 N
N. d'ordine	<u>1059210000</u>
Tipo	CB-R 200/7,5 BK
GTIN (EAN)	4032248806157
CPZ	100 Pieza



CB-R 200/7,5 BK



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

	U	m	ole	og	az	10	nı
--	---	---	-----	----	----	----	----

Omologazioni



ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	2 mm	Profondità (pollici)	0.0787 inch
Posizione verticale	200 mm	Altezza (pollici)	7.874 inch
Larghezza	7.5 mm	Larghezza (pollici)	0.2953 inch
Peso netto	1.09 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego -40...85 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Materiale di installazione

Resistente ai raggi UV	No	Riaprire	Sì
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2	Campo delle temperature di impiego, 85 max.	
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C	Alogeni	No
Diametro del cavo, max.	40 mm	Materiale di base	poliammide 66
Resistenza alla trazione	220 N	Diametro fascio, max.	50 mm
Resistenza alla trazione (libbra-forza)	49 lbf	Diametro fascio, min.	3 mm

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 9.0	27-14-07-02
ECLASS 9.1	27-14-07-02	ECLASS 10.0	27-14-07-02
ECLASS 11.0	27-14-07-02	ECLASS 12.0	27-14-07-02
ECLASS 13.0	27-14-07-02	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

Versione catalogo / Disegni 2

Foglio dati

CB-R 200/7,5 BK



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Disegno

