

**CB-R 200/7,5 BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Fascette serracavo apribili e riutilizzabili, adatte per raggruppamenti temporanei di cavi e quando serve aprire e chiudere la fascetta.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Fascette serracavo, 7,5 x 200 mm, poliammide 66, 220 N
N. d'ordine	<a href="#">1059210000</a>
Tipo	CB-R 200/7,5 BK
GTIN (EAN)	4032248806157
CPZ	6000 Pieza

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

## Dimensioni e pesi

Profondità	2 mm	Profondità (pollici)	0.0787 inch
Posizione verticale	200 mm	Altezza (pollici)	7.874 inch
Larghezza	7.5 mm	Larghezza (pollici)	0.2953 inch
Peso netto	2.1 g		

## Temperature

Campo delle temperature di impiego -40...85 °C

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione  
 REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Materiale di installazione

Resistente ai raggi UV	No	Riaprire	Sì
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2	Campo delle temperature di impiego, max.	85 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C	Alogeni	No
Diametro del cavo, max.	40 mm	Materiale di base	poliammide 66
Resistenza alla trazione	220 N	Diametro fascio, max.	50 mm
Resistenza alla trazione (libbra-forza)	49 lbf	Diametro fascio, min.	3 mm

## Nota importante

Informazioni sul prodotto  
 Numero di borse nel box (pezzi): 60  
 Numero di articoli nella borsa (pezzi): 100  
 Un'unità di consegna corrisponde a una quantità di box e possono essere ordinati solo multipli dell'unità di consegna.

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

**Disegni**

**Disegno**

