

CB-R 250/7,5 NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura**Come da figura**

Fascette serracavo apribili e riutilizzabili, adatte per raggruppamenti temporanei di cavi e quando serva aprire e chiudere la fascetta.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Fascette serracavo, 7,5 x 250 mm, poliammide 66, 220 N
N. d'ordine	1059220000
Tipo	CB-R 250/7,5 NC
GTIN (EAN)	4032248806164
CPZ	100 Pieza

CB-R 250/7,5 NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dati tecnici

www.weidmueller.com

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	2 mm	Profondità (pollici)	0.0787 inch
Posizione verticale	250 mm	Altezza (pollici)	9.8425 inch
Larghezza	7.5 mm	Larghezza (pollici)	0.2953 inch
Peso netto	2.48 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego -40...85 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Materiale di installazione

Resistente ai raggi UV	No	Riaprire	Sì
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2	Campo delle temperature di impiego, max.	85 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C	Alogen	No
Diametro del cavo, max.	70 mm	Materiale di base	poliammide 66
Resistenza alla trazione	220 N	Diametro fascio, max.	65 mm
Resistenza alla trazione (libbra-forza)	49 lbf	Diametro fascio, min.	3 mm

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

CB-R 250/7,5 NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Disegno

