

**CC 15/60 O4MM MC NE SI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

I segnafili ClipCard in formato MultiCard vengono utilizzati per la siglatura di installazioni elettriche e impianti di distribuzione e costituiscono una valida alternativa all'incisione. Grazie al collaudato formato MultiCard, la siglatura può essere stampata con PrintJet CONNECT o Plotter

- Qualità di stampa altamente resistente utilizzando la PrintJet come alternativa all'incisione
- Fissaggio universale
- Supporto (avvitabile o fissato con fascette serracavo)
- Guida portacartellini (autoadesiva o avvitabile)
- O marcatori autoadesivi Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	ClipCard, Siglatura di apparecchi, 15 x 60 mm, con foratura, argento
N. d'ordine	<a href="#">1059990000</a>
Tipo	CC 15/60 O4MM MC NE SI
GTIN (EAN)	4032248807901
CPZ	40 Pieza

**CC 15/60 O4MM MC NE SI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

**Dimensioni e pesi**

Profondità	1.2 mm	Profondità (pollici)	0.0472 inch
Posizione verticale	15 mm	Altezza (pollici)	0.5906 inch
Larghezza	60 mm	Larghezza (pollici)	2.3622 inch
Peso netto	3 g		

**Temperature**

Campo delle temperature di impiego	-40...100 °C	Umidità	≤ 60 %
------------------------------------	--------------	---------	--------

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%
Impronta carbonica di prodotto	Dalla culla al cancello

**Dati generali**

Versione	innestabile, con foro di montaggio da 4,2 mm				
Larghezza	60 mm				
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2				
Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C				
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C				
Colori	argento				
Alogenici	No				
Materiale di base	poliammide 66				
Caratteri stampati	senza				
Numero di marcatori per unità di imballaggio	Forma di fornitura	MultiCard			
Industrie consigliate	Macchine				
stampante compatibile	<a href="#">PRINTJET CONNECT</a> , <a href="#">MCP BASIC 2</a> , <a href="#">MCP PLUS 2</a>				
Numero di marcatori per combinazione	1 MultiCard = Device markers				
Campo delle temperature di impiego	-40...100 °C				
Applicazione / Produttore	con foratura				

**Marcatori per apparecchi**

Alogenici	No	Umidità	≤ 60 %
Diametro foro	4.20 mm		

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**CC 15/60 O4MM MC NE SI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Disegni**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

