

**IE-BSC-V14M-SCRJ-MM-C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Connettori PushPull secondo IEC 61076-3-117 Var.14  
(PROFINET) in metallo incl. inserto SC

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Flangia per fibra ottica, IP67, Variante 14 pressa-cavo centrale, giunto SCRJ Duplex, Multimode, POF
N. d'ordine	<a href="#">1062590000</a>
Tipo	IE-BSC-V14M-SCRJ-MM-C
GTIN (EAN)	4032248813100
CPZ	10 Pieza

## IE-BSC-V14M-SCRJ-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dati tecnici

### Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	<a href="#">Sito web UL</a>
N&deg; Certificato (cULus)	E316369

### Dimensioni e pesi

Profondità	36.15 mm	Profondità (pollici)	1.4232 inch
Posizione verticale	39.6 mm	Altezza (pollici)	1.5591 inch
Larghezza	39.6 mm	Larghezza (pollici)	1.5591 inch
Peso netto	55.72 g		

### Temperature

Temperatura di magazzinaggio	Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C
Temperatura di posa		

### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

### Dati generali


Descrizione articolo	Variante 14 pressacavo centrale, giunto SCRJ Duplex	Colori	altro
Materiale base della custodia	Pressofusione di zinco	Grado di protezione	IP67
Cicli di inserimento	500	Tipo di filo	Multimode, POF
Perdita d'inserzione	≤ 0,4 dB	Collegamento 1	SCRJ
Collegamento 2	SCRJ	Smorzamento a riflusso	≥ 30 dB

### Standard generali

Connettori a norma	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-24	N&deg; Certificato (cULus)	E316369
--------------------	--	----------------------------	---------

### Classificazioni

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		

**Disegni****Sezione di montaggio**

**IE-BSC-V14M-SCRJ-MM-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessori****Calotte antipolvere**

Per proteggere i vostri apparecchi da polvere e sporcizia.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipò	IE-BP-V14P	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1058310000</a>	Calotta di protezione per custodia a flangia
GTIN (EAN)	4032248799404	
CPZ	10 ST	