

**IE-BSC-V14M-LCD-MM-C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Connettori PushPull secondo IEC 61076-3-117 Var. 14  
(PROFINET) in metallo incl. inserto LC

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Flangia per fibra ottica, IP67, Variante 14 pressacavo centrale, giunto LC Duplex, Multimode
N. d'ordine	<a href="#">1062610000</a>
Tipo	IE-BSC-V14M-LCD-MM-C
GTIN (EAN)	4032248813322
CPZ	10 Pieza

## IE-BSC-V14M-LCD-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensioni e pesi

Profondità	33 mm	Profondità (pollici)	1.2992 inch
Posizione verticale	39.6 mm	Altezza (pollici)	1.5591 inch
Larghezza	39.6 mm	Larghezza (pollici)	1.5591 inch
Peso netto	52.9 g		

## Temperature

Temperatura di magazzino	Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C
Temperatura di posa		

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

## Dati generali

Descrizione articolo	Variante 14 pressacavo centrale, giunto LC Duplex	Colori	altro
Materiale base della custodia	Pressofusione di zinco	Grado di protezione	IP67
Cicli di inserimento	500	Tipo di filo	Multimode
Perdita d'inserzione	≤ 0,4 dB	Collegamento 1	LC Duplex
Collegamento 2	LC Duplex	Smorzamento a riflusso	≥ 30 dB


## Standard generali

Connettori a norma	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-20
--------------------	--

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		

**Sezione di montaggio**



**Accessori****Calotte antipolvere**

Per proteggere i vostri apparecchi da polvere e sporcizia.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	IE-BP-V14P	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">1058310000</a>	Calotta di protezione per custodia a flangia	
GTIN (EAN)	4032248799404		
CPZ	10 ST		