

WAD 27 NE WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Le coperture di avvertimento con un simbolo di flash forniscono una maggiore sicurezza per l'uomo e la macchina. Vengono utilizzati quando la tensione esterna deve essere indicata all'interno dell'applicazione.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Marcatori per gruppi, Copertura, 64 x 27 mm, Passo in mm (P): 27.00 Weidmueller, bianco
N. d'ordine	1062960000
Tipo	WAD 27 NE WS
GTIN (EAN)	4008190148225
CPZ	10 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Posizione verticale	64 mm	Altezza (pollici)	2.5197 inch
Larghezza	27 mm	Larghezza (pollici)	1.063 inch
Peso netto	4.71 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego -40...100 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati di dimensionamento IECEx/ATEX

Campo delle temperature di impiego -40...100 °C

Dati dei materiali

Materiale di base	poliammide 66	Colori	bianco
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2		

Dimensioni

Passo in mm (P) 27.00 mm

Generale

Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C
--	--------	--	--------

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		