

AP VSSC6



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com











Piastre terminali (AP) per la serie di prodotti VSSC in blu chiaro e in nero

Dati generali per l'ordinazione

Versione	VSSC, Terminale		
N. d'ordine	<u>1063110000</u>		
Tipo	AP VSSC6		
GTIN (EAN)	4032248947553		
CPZ	50 Pieza		



AP VSSC6



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni					
ROHS	Conforme				
Dimensioni e pesi					
·					
Profondità	81 mm	Profondità (pollici)	3.189 inch		
Posizione verticale	88.5 mm	Altezza (pollici)	3.4842 inch		
Larghezza	1.6 mm	Larghezza (pollici)	0.063 inch		
Peso netto	5.8 g		,		
Temperature					
Temperatura di magazzinaggio	-40 °C80 °C	Temperatura d'esercizio	-40 °C70 °C		
Umidità	596 %	Temperatura a esercizio	40 070 0		
Conformità ambientale del	prodotto				
01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione				
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%				
Dati generali					
Versione	Terminale	Forma	varie		
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Colori	nero		
Grado di protezione	IP20		noro		
Dati generali					
Grado di protezione	IP20	Colori	nero		
Classificazioni					
ETIM 6.0	EC002496	ETIM 7.0	EC002496		
ETIM 8.0	EC002496	ETIM 9.0	EC002496		
ETIM 10.0	EC002496	ECLASS 9.1	27-13-92-90		
ECLASS 11.0	27-13-08-92	ECLASS 12.0	27-17-90-90		
ECLASS 13.0	27-17-90-90	ECLASS 14.0	27-17-90-90		
ECLASS 15.0	27-17-90-90				
Testi descrittivi per l'offert	ta				
Testo bando lungo	Piastra terminale per VSSC6	Testo bando corto	Piastra terminale per Varitector VSSC6		