


Illustrazione del prodotto

Il collegamento aggiuntivo consente un rubinetto di tensione separato. Questo può essere utilizzato, ad esempio, per l'alimentazione di emergenza prima dell'interruttore principale o semplicemente come connessione aggiuntiva all'interno dell'applicazione.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Collegamento supplementare (Morsetto), Numero di collegamenti: 1
N. d'ordine	1066 100000
Tipo	WZAD120
GTIN (EAN)	4008190017019
CPZ	10 Pieza

WZAD120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	10 mm	Profondità (pollici)	0.3937 inch
Posizione verticale	44.41 mm	Altezza (pollici)	1.7484 inch
Larghezza	24 mm	Larghezza (pollici)	0.9449 inch
Peso netto	7.45 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-50 °C...75 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50 °C	Temperatura d'esercizio continuo, max.	120 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati caratteristici del sistema

Versione	Collegamento supplementare	Numero di piani	1
Numero dei punti di serraggio per piano 1			

Dati dei materiali

Materiale di base	rame stagnato	Colori	grigio argento
-------------------	---------------	--------	----------------

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Numero di collegamenti	1	Campo di sezioni, max.	6 mm ²
Campo di sezioni, min.	0.5 mm ²		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-08
ECLASS 15.0	27-25-03-08		