

**WZAF 300**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Illustrazione del prodotto**

Il collegamento aggiuntivo consente un rubinetto di tensione separato. Questo può essere utilizzato, ad esempio, per l'alimentazione di emergenza prima dell'interruttore principale o semplicemente come connessione aggiuntiva all'interno dell'applicazione.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Collegamento supplementare (Morsetto)
N. d'ordine	<a href="#">1066500000</a>
Tipo	WZAF 300
GTIN (EAN)	4008190157579
CPZ	10 Pieza

## WZAF 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technical data

## Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensioni e pesi

Profondità	10 mm	Profondità (pollici)	0.3937 inch
Posizione verticale	40 mm	Altezza (pollici)	1.5748 inch
Larghezza	40 mm	Larghezza (pollici)	1.5748 inch
Peso netto	15.15 g		

## Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
------------------------------	----------------	----------------------	---------------

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Altri dati tecnici

Tipo di fissaggio	innestabile	Istruzioni di montaggio	passante, Montaggio diretto
Esecuzione a prova di esplosione	No		

## Dati caratteristici del sistema

Versione	Collegamento supplementare
----------	----------------------------

## Dati dei materiali

Materiale di base	rame stagnato	Colori	grigio argento
-------------------	---------------	--------	----------------

## Dati dimensionamento

Corrente nominale	32 A
-------------------	------

## Dimensioni

Passo in mm (P)	27.00 mm
-----------------	----------

## Generale

Istruzioni di montaggio	passante, Montaggio diretto
-------------------------	-----------------------------

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-08
ECLASS 15.0	27-25-03-08		