



AP VSSC6 LB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Piastre terminali (AP) per la serie di prodotti VSSC in blu chiaro e in nero

Dati generali per l'ordinazione

Versione	VSSC, Terminale
N. d'ordine	1067230000
Tipo	AP VSSC6 LB
GTIN (EAN)	4032248999866
CPZ	50 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	81 mm	Profondità (pollici)	3.189 inch
Posizione verticale	88.5 mm	Altezza (pollici)	3.4842 inch
Larghezza	1.5 mm	Larghezza (pollici)	0.0591 inch
Peso netto	5.8 g		

Temperature

Temperatura di magazzino	-40 °C...80 °C	Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C
Umidità	5...96 %		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Versione	Terminale	Forma	varie
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Colori	Azzurro
Grado di protezione	IP20		

Dati generali

Grado di protezione	IP20	Colori	Azzurro
---------------------	------	--------	---------

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002496	ETIM 9.0	EC002496
ETIM 10.0	EC002496	ECLASS 14.0	27-17-90-90
ECLASS 15.0	27-17-90-90		