

## **AP VSSC4 LB**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com











Piastre terminali (AP) per la serie di prodotti VSSC in blu chiaro e in nero

## Dati generali per l'ordinazione

Versione	VSSC, Terminale		
N. d'ordine	<u>1067240000</u>		
Tipo	AP VSSC4 LB		
GTIN (EAN)	4032248999873		
CPZ	50 Pieza		



## **AP VSSC4 LB**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

ROHS	Conforme				
Dimensioni e pesi					
Profondità	58.5 mm	Profondità (pollici)	2.3031 inch		
Posizione verticale	76 mm	Altezza (pollici)	2.9921 inch		
Larghezza	1.5 mm	Larghezza (pollici)	0.0591 inch		
Peso netto	3.71 g	<u></u>	0.000		
Temperature			'		
Temperatura di magazzinaggio	-40 °C80 °C	Temperatura d'esercizio	-40 °C70 °C		
Umidità	596 %	Tomporatara a occioizio	10 070 0		
Conformità ambientale del	prodotto		'		
Stato conformità RoHS	Conforma conta acontion	••			
REACH SVHC	Conforme senza esenzione  No SVHC superiori a 0,1 wt%				
	140 OVIIO Superiori a 0, 1	***************************************			
Dati generali					
Versione	Terminale	Forma	varie		
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Colori	Azzurro		
Dati di collegamento					
Tipo di collegamento	Collegamento a vite				
Dati generali					
Colori	Azzurro				
			'		
ETIM 6.0	EC002496	ETIM 7.0	EC002496		
ETIM 8.0	EC002496	ETIM 9.0	EC002496		
ETIM 10.0	EC002496	ECLASS 9.1	27-13-92-90		
ECLASS 11.0	27-13-08-92	ECLASS 12.0	27-17-90-90		
ECLASS 13.0	27-17-90-90	ECLASS 14.0	27-17-90-90		
ECLASS 15.0	27-17-90-90		1		
Testi descrittivi per l'offert	a				
Testo bando lungo	Piastra terminale per VSSC4	Testo bando corto	Piastra terminale pe Varitector VSSC4		

Versione catalogo / Disegni