


AP VSSC4 LB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Piastre terminali (AP) per la serie di prodotti VSSC in blu chiaro e in nero

Dati generali per l'ordinazione

Versione	VSSC, Terminale
N. d'ordine	1067240000
Tipo	AP VSSC4 LB
GTIN (EAN)	4032248999873
CPZ	50 Pieza

AP VSSC4 LB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	58.5 mm	Profondità (pollici)	2.3031 inch
Posizione verticale	76 mm	Altezza (pollici)	2.9921 inch
Larghezza	1.5 mm	Larghezza (pollici)	0.0591 inch
Peso netto	3.71 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-40 °C...80 °C	Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C
Umidità	5...96 %		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Versione	Terminale	Forma	varie
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Colori	Azzurro

Dati di collegamento

Tipo di collegamento	Collegamento a vite
----------------------	---------------------

Dati generali

Colori	Azzurro
--------	---------

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002496	ETIM 9.0	EC002496
ETIM 10.0	EC002496	ECLASS 14.0	27-17-90-90
ECLASS 15.0	27-17-90-90		

Testi descrittivi per l'offerta

Testo bando lungo	Piastra terminale per VSSC4	Testo bando corto	Piastra terminale per Varitector VSSC4
-------------------	-----------------------------	-------------------	----------------------------------------