


WSH 1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

Gli accessori completi del portafoglio Klippon® Connect sono perfettamente allineati fino all'ultimo dettaglio. Ciò facilita il montaggio rispettando le norme richieste

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|------------------------------------|
| Versione | Accessori, Portabarra, PA 66 GF 30 |
| N. d'ordine | 1068700000 |
| Tipo | WSH 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190118389 |
| CPZ | 10 Pieza |

Dati tecnici

Omologazioni

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|---------|----------------------|-------------|
| Profondità | 57 mm | Profondità (pollici) | 2.2441 inch |
| Posizione verticale | 110 mm | Altezza (pollici) | 4.3307 inch |
| Larghezza | 8 mm | Larghezza (pollici) | 0.315 inch |
| Peso netto | 26.18 g | | |

Temperature

| | | | |
|--|----------------|--|----------------|
| Temperatura di magazzino | -25 °C...55 °C | Temperatura ambiente | -50 °C...55 °C |
| Temperatura d'esercizio | -50 °C...65 °C | Temperatura d'esercizio continuo, min. | -50 °C |
| Temperatura d'esercizio continuo, max. | 100 °C | | |

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
| REACH SVHC | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

Altri dati tecnici

| | | | |
|----------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------|
| Tipo di fissaggio | se avvitato | Istruzioni di montaggio | Montaggio diretto |
| Esecuzione a prova di esplosione | No | Tipo di montaggio | se avvitato |

Dati caratteristici del sistema

| | | | |
|----------|-----------------------|--------------------|-------|
| Versione | per guide di supporto | Guida equipaggiata | TS 35 |
|----------|-----------------------|--------------------|-------|

Dati dei materiali

| | | | |
|-------------------------------|-------------|--------|-------------|
| Materiale di base | PA 66 GF 30 | Colori | Beige scuro |
| Classe d'infiammabilità UL 94 | HB | | |

Dimensioni

| | | | |
|-----------------|---------|--------------------|-------|
| Passo in mm (P) | 8.00 mm | Montaggio sfalsato | 66 mm |
|-----------------|---------|--------------------|-------|

Generale

| | | | |
|--------------------|-------|-------------------------|-------------------|
| Numero di poli | 1 | Istruzioni di montaggio | Montaggio diretto |
| Guida equipaggiata | TS 35 | | |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001166 | ETIM 9.0 | EC001166 |
| ETIM 10.0 | EC001166 | ECLASS 14.0 | 27-40-06-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-07 | | |

Barra colletttrice



Con le nostre barre colletttrici in vari materiali e i relativi accessori, è possibile collegare i cavi nel più piccolo spazio di installazione. A seconda dell'applicazione, i potenziali possono essere raccolti, distribuiti o dissipati.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | SA 3.00X10.00X1000 CUZN... | Versione |
| N. d'ordine | 0259800000 | Barra colletttrice (Morsetto), argento, Posizione verticale: 1000 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190049300 | Profondità: 3 mm, Ottone |
| CPZ | 1 M | |
| Tipo | SSCH 10X3X1000 CU/SN | Versione |
| N. d'ordine | 0348900000 | Barra colletttrice (Morsetto), argento, Posizione verticale: 1000 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190024802 | Profondità: 3 mm, Rame |
| CPZ | 25 M | |
| Tipo | SSCH 10X3X1000 ST/ZN | Versione |
| N. d'ordine | 0438000000 | Barra colletttrice (Morsetto), argento, Posizione verticale: 1000 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190080938 | Profondità: 3 mm, acciaio |
| CPZ | 25 M | |