

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Scatola di giunzione, versione FreeCon per connettori PushPull Var.14 secondo IEC 61076-3-117 in metallo con ibrido a 10 poli Inserto

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Presa di collegamento, FreeCon, Ibrido, Modulo, IP65
N. d'ordine	<u>1068850000</u>
Tipo	IE-CD-V14MHYB-10P-FJ
GTIN (EAN)	4032248823925
CPZ	1 Pieza





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

	<u> </u>		
 Omologazioni			
	բ(Սլ)ու		
	USTED		
ROHS	Conforme		
UL File Number Search	Sito web UL		
N° Certificato (cULus)	E316369		
Dimensioni e pesi			_
Profondità	100 mm	Profondità (pollici)	3.937 inch
Posizione verticale	52 mm	Altezza (pollici)	2.0472 inch
Larghezza	41 mm	Larghezza (pollici)	1.6142 inch
Peso netto	372 g	za.g.:ezza (pemer)	
Temperature			
Temperatura di magazzinaggio	-40 °C75 °C	Temperatura d'esercizio	-40 °C70 °C
Temperatura di magazzinaggio Temperatura di posa	-40 C75 C	Temperatura d'esercizio	-40 C70 C
Conformità ambientale del pr	odotto		
Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione		
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c		
REACH SVHC SCIP	Lead 7439-92-1 67cf1078-beca-4687-860b	do475.6co24c	
SCIF	07C11076-Deca-4007-000D	-uc475a0ec24a	
Dati generali			
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Colori	argento
Materiale base della custodia	Profilato in alluminio.	Tipo di montaggio	2 viti, per collegamenti a
	Copertura: zinco		sbalzo, Montaggio vite
	pressofuso, verniciato		
Grado di protezione	IP65		
Standard generali			
Connettori a norma	IEC 61076-3-117 Var. 14	N° Certificato (cULus)	E316369
Dati tecnici dei connettori ibr	idi	_	
Sezione di collegamento cavo, flessibile	e, 0.75 mm²	Superficie di contatto (connettore ibrido) Oro su nichel
max. (connettore ibrido)			
Diametro rivestimento, max. (connettor ibrido)	e 10 mm	Cicli di innesto (connettore ibrido)	500
Materiale di base della custodia (connettore ibrido)	Pressogetto di zinco (flangia), PA 66	Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. (AWG) (conduttore ibrido)	AWG 20
Schermatura (connettore ibrido)	contatto schermatura a 360°	Materiale guarnizione (connettore ibrido)NBR

Data di creazione 14.11.2025 03:04:52 MEZ

Grado di protezione (connettore ibrido) IP65

(connettore ibrido) (DIN EN 61984)

min. (AWG) (conduttore ibrido)
Resistenza di contatto (connettore

Sezione di collegamento cavo, flessibile, AWG 27

≤ 10 mΩ

Versione catalogo / Disegni 2

ibrido)

min. (connettore ibrido)

Numero di poli

Materiale dei contatti (connettore ibrido) Lega di rame

10

Sezione di collegamento cavo, flessibile, 0.08 mm²





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Corrente nominale (connettore ibrido) 3 A per contatto

Classificazioni

ETIM 7.0	EC002597	ETIM 8.0	EC002597
ETIM 9.0	EC002597	ETIM 10.0	EC002597
ECLASS 9.1	27-44-03-18	ECLASS 10.0	27-44-03-18
ECLASS 11.0	27-44-03-18	ECLASS 12.0	27-44-03-18
ECLASS 13.0	27-44-03-18	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com


Disegni

Disegno quotato




Bottom view

Disegno quotato




Bottom view with mounting foot

Disegno quotato



Front view

Disegno quotato



Side view



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Piedino di montaggio per FreeCon



Anche in tema di accessori per Industrial Ethernet Weidmüller vi offre un assortimento completo: tutto da un unico fornitore.

Vantaggi:

- Utensili
- Tester
- Entrate cavi
- Chiavi per armadi
- Cartellini di siglatura
- Protezioni antipolvere
- Alimentatori
- Protezione contro le sovratensioni

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-CD-MA	Versione
N. d'ordine	1099580000	Piede di montaggio, FreeCon, IP65
GTIN (EAN)	4032248874040	
CPZ	10 ST	

Calotte antipolvere



Per proteggere i vostri apparecchi da polvere e sporcizia.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-BP-V14P	Versione
N. d'ordin	e <u>1058310000</u>	Calotta di protezione per custodia a flangia
GTIN (EAI	N) 4032248799404	
CPZ	10 ST	

Hybrid



Ibrido, 10 poli. Utilizzi per la variante connettori plug-in 14

Data di creazione 14.11.2025 03:04:52 MEZ

Versione catalogo / Disegni



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-BIC-HYB-P-0,2-300	Versione
N. d'ordine	<u>1135160000</u>	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248915477	
CPZ	300 ST	
Tipo	IE-BIC-HYB-P-0,5-300	Versione
N. d'ordine	<u>1096150000</u>	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869114	
CPZ	300 ST	
Tipo	IE-BIC-HYB-P-0,75-300	Versione
N. d'ordine	<u>1068970000</u>	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823956	
CPZ	300 ST	

Crimping tools



Pinza crimpatrice per contatti Weidmüller dei sistemi RSV e DSTV-HD

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
- con battuta per l'esatto posizionamento dei contatti

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HTF HYB	Versione
N. d'ordine	<u>1119580000</u>	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, 0.08mm²,
GTIN (EAN)	4032248900626	1mm², Crimpatura F o B
CPZ	1 ST	

Sets - hybrid



Connettori PushPull secondo IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET) in metallo incl. inserto ibrido

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-PS-V14M-HYB-10P	Versione
N. d'ordine	1072910000	Connettore maschio ibrido, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
GTIN (EAN) 4032248831128	
CPZ	10 ST	

Data di creazione 14.11.2025 03:04:52 MEZ

Versione catalogo / Disegni 6