

IE-CD-V14MHYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Scatola di giunzione, versione FreeCon per connettori PushPull Var.14 secondo IEC 61076-3-117 in metallo con ibrido a 10 poli Inserto

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Presa di collegamento, FreeCon, Ibrido, Modulo, IP65
N. d'ordine	1068850000
Tipo	IE-CD-V14MHYB-10P-FJ
GTIN (EAN)	4032248823925
CPZ	1 Pieza

IE-CD-V14MHYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° Certificato (cULus)	E316369

Dimensioni e pesi

Profondità	100 mm	Profondità (pollici)	3.937 inch
Posizione verticale	52 mm	Altezza (pollici)	2.0472 inch
Larghezza	41 mm	Larghezza (pollici)	1.6142 inch
Peso netto	372 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-40 °C...75 °C	Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C
Temperatura di posa			

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Dati generali

Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Colori	argento
Materiale base della custodia	Profilato in alluminio, Copertura: zinco pressofuso, verniciato	Tipo di montaggio	2 viti, per collegamenti a sbalzo, Montaggio vite
Grado di protezione	IP65		

Standard generali

Connettori a norma	IEC 61076-3-117 Var. 14	N° Certificato (cULus)	E316369
--------------------	-------------------------	----------------------------	---------

Dati tecnici dei connettori ibridi

Sezione di collegamento cavo, flessibile, 0.75 mm ² max. (connettore ibrido)	Superficie di contatto (connettore ibrido) Oro su nichel
Diametro rivestimento, max. (connettore ibrido) 10 mm	Cicli di innesto (connettore ibrido) 500
Materiale di base della custodia (connettore ibrido)	Sezione di collegamento cavo, flessibile, AWG 20 max. (AWG) (conduttore ibrido)
Schermatura (connettore ibrido)	Materiale guarnizione (connettore ibrido)NBR
Tensione di dimensionamento (connettore ibrido) (DIN EN 61984)	Diametro rivestimento, min. (connettore ibrido) 5 mm
Sezione di collegamento cavo, flessibile, AWG 27 min. (AWG) (conduttore ibrido)	Materiale dei contatti (connettore ibrido) Lega di rame
Resistenza di contatto (connettore ibrido)	Sezione di collegamento cavo, flessibile, 0.08 mm ² min. (connettore ibrido)
Grado di protezione (connettore ibrido)	Numero di poli 10

IE-CD-V14MHYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Dati tecnici


Corrente nominale (connettore ibrido) 3 A per contatto

Classificazioni


ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		

Disegni**Disegno quotato**


Bottom view

Disegno quotato

Bottom view with mounting foot

Disegno quotato

Front view

Disegno quotato

Side view

IE-CD-V14MHYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Piedino di montaggio per FreeCon



Anche in tema di accessori per Industrial Ethernet Weidmüller vi offre un assortimento completo: tutto da un unico fornitore.

Vantaggi:

- Utensili
- Tester
- Entrate cavi
- Chiavi per armadi
- Cartellini di sigillatura
- Protezioni antipolvere
- Alimentatori
- Protezione contro le sovratensioni

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-CD-MA	Versione
N. d'ordine	1099580000	Piede di montaggio, FreeCon, IP65
GTIN (EAN)	4032248874040	
CPZ	10 ST	

Calotte antipolvere



Per proteggere i vostri apparecchi da polvere e sporcizia.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-BP-V14P	Versione
N. d'ordine	1058310000	Calotta di protezione per custodia a flangia
GTIN (EAN)	4032248799404	
CPZ	10 ST	

Hybrid



Ibrido, 10 poli. Utilizzi per la variante connettori plug-in 14

IE-CD-V14MHYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	IE-BIC-HYB-P-0,2-300	Versione
N. d'ordine	1135160000	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248915477	
CPZ	300 ST	
Tipo	IE-BIC-HYB-P-0,5-300	Versione
N. d'ordine	1096150000	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869114	
CPZ	300 ST	
Tipo	IE-BIC-HYB-P-0,75-300	Versione
N. d'ordine	1068970000	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823956	
CPZ	300 ST	

Crimping tools

Pinza crimpatrice per contatti Weidmüller dei sistemi RSV e DSTV-HD

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
- con battuta per l'esatto posizionamento dei contatti

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HTF HYB	Versione
N. d'ordine	1119580000	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, 0.08mm ² ,
GTIN (EAN)	4032248900626	1mm ² , Crimpatura F o B
CPZ	1 ST	

Sets - hybrid

Connettori PushPull secondo IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET) in metallo incl. inserto ibrido

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-PS-V14M-HYB-10P	Versione
N. d'ordine	1072910000	Connettore maschio ibrido, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
GTIN (EAN)	4032248831128	
CPZ	10 ST	