

IE-BP-VAPP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Per proteggere i vostri apparecchi da polvere e sporcizia.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Calotta di protezione per custodia a flangia
N. d'ordine	1068930000
Tipo	IE-BP-VAPP
GTIN (EAN)	4032248823093
CPZ	10 Pieza

Dati tecnici**Omologazioni**ROHS Conforme**Dimensioni e pesi**

Profondità	19.5 mm	Profondità (pollici)	0.7677 inch
Peso netto	9.68 g		

TemperatureTemperatura d'esercizio -40 °C...70 °C**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Colori	nero
Materiale base della custodia	PA UL 94 V0	Tipo di montaggio	Solo all'interno
Grado di protezione	IP54		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002314	ETIM 9.0	EC002314
ETIM 10.0	EC002314	ECLASS 14.0	27-44-02-08
ECLASS 15.0	27-44-02-08		

Disegni

