

IE-PIC-HYB-S-0,75-300**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ibrido, 10 poli. Utilizzi per la variante connettori plug-in
14

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
N. d'ordine	1068950000
Tipo	IE-PIC-HYB-S-0,75-300
GTIN (EAN)	4032248823109
CPZ	300 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Peso netto 0.27 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio Temperatura d'esercizio
 Temperatura di posa

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
 REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Schermatura	non schermate	Categoria	altro
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.	0.75 mm ²	Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.	0.75 mm ²
Collegamento 2	Crimp		

Proprietà elettriche

Tensione nominale 24 V

Nota importante


Informazioni sul prodotto Ibrido, 10 poli. Utilizzi per la variante connettori plug-in 14

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Disegni

Disegno quotato



Crimping tools

Pinza crimpatrice per contatti Weidmüller dei sistemi RSV e DSTV-HD

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
- con battuta per l'esatto posizionamento dei contatti

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HTF HYB	Versione	
N. d'ordine	1119580000	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, 0.08mm ² ,	
GTIN (EAN)	4032248900626	1mm ² , Crimpatura F o B	
CPZ	1 ST		