

**IE-PI-HYB-10P****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Ibrido, 10 poli. Utilizzi per la variante connettori plug-in

14

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Insert, for plug insert, Hybrid
N. d'ordine	<b>1068990000</b>
Tipo	IE-PI-HYB-10P
GTIN (EAN)	4032248823963
CPZ	1 Pieza

**Dati tecnici****Omologazioni**

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	<a href="#">Sito web UL</a>
N&deg; Certificato (cULus)	E316369

**Dimensioni e pesi**

Peso netto	13.2 g
------------	--------

**Temperature**

Temperatura di magazzinaggio	Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C
Temperatura di posa		

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

**Dati generali**

Sezione di collegamento cavo, flessibile, AWG 20 max. (AWG)	Sezione di collegamento cavo, flessibile, AWG 27 min. (AWG)		
Schermatura	Custodia completa a 360&deg;	Materiale base della custodia	Zalpacca, PA 66
Diametro isolamento, max.	2.2 mm	Diametro isolamento, min.	1 mm
Categoria	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	Sezione di collegamento cavo, flessibile, 0.75 mm <sup>2</sup> max.	
Sezione di collegamento cavo, flessibile, 0.08 mm <sup>2</sup> min.		Grado di protezione	IP67 con custodia
Cicli di inserimento	500	Collegamento 1	Ibrido (Q10)
Collegamento 2	Crimpatura		

**Proprietà elettriche**

Resistenza di contatto	≤ 5 mΩ	Resistenza di passaggio	<10 mΩ
Tensione nominale	24 V	Corrente nominale	3 A per contatto

**Standard generali**

N&deg; Certificato (cULus)	E316369
----------------------------	---------

**Nota importante**


Informazioni sul prodotto	Ibrido, 10 poli. Utilizzi per la variante connettori plug-in 14
---------------------------	---

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

## Disegni

### Disegno quotato



**IE-PI-HYB-10P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessori****Hybrid**

Ibrido, 10 poli. Utilizzi per la variante connettori plug-in  
 14

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	IE-PIC-HYB-S-0,5-300	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1096180000</a>	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869152	
CPZ	300 ST	
Tipo	IE-PIC-HYB-S-0,75-300	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1068950000</a>	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823109	
CPZ	300 ST	
Tipo	IE-PIC-HYB-S-0,2-300	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1135150000</a>	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248915347	
CPZ	300 ST	

**Crimping tools**

Pinza crimpatrice per contatti Weidmüller dei sistemi RSV e DSTV-HD  
 • cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità  
 • possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate  
 • con battuta per l'esatto posizionamento dei contatti

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	HTF HYB	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1119580000</a>	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, 0,08mm <sup>2</sup> ,
GTIN (EAN)	4032248900626	1mm <sup>2</sup> , Crimpatura F o B
CPZ	1 ST	