


**SSCH 7.3X1.2X1000****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Con le nostre barre collettrici in vari materiali e i relativi accessori, è possibile collegare i cavi nel più piccolo spazio di installazione. A seconda dell'applicazione, i potenziali possono essere raccolti, distribuiti o dissipati.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Barra colletttrice (Morsetto), argento, Posizione verticale: 1000 mm, Profondità: 1.2 mm, Rame
N. d'ordine	<a href="#">1071200000</a>
Tipo	SSCH 7.3X1.2X1000
GTIN (EAN)	4008190279172
CPZ	1 M

## SSCH 7.3X1.2X1000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensioni e pesi

Profondità	1.2 mm	Profondità (pollici)	0.0472 inch
Posizione verticale	1000 mm	Altezza (pollici)	39.37 inch
Larghezza	7.3 mm	Larghezza (pollici)	0.2874 inch
Peso netto	67.76 g		

## Temperature

Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
----------------------	---------------

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Altri dati tecnici

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
-------------------------	-------------------

## Dati dei materiali

Materiale di base	Rame	Superficie	zincato
Colori	argento		

## Generale

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto	Superficie	zincato
-------------------------	-------------------	------------	---------

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		