


**Illustrazione del prodotto**

Per garantire un posizionamento sicuro e durevole sulla guida di supporto ed evitare uno spostamento, Weidmüller fornisce terminali di fissaggio. Sono disponibili esecuzioni con vite e senza vite. Sui terminali di fissaggio è possibile applicare delle siglature, anche per cartellini di gruppo, oltre che alloggiare le spine di prova.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, giallo, 24 A, Numero di poli: 3, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 4 mm
N. d'ordine	<a href="#">1071600000</a>
Tipo	Q 3 WDL2.5S
GTIN (EAN)	4008190424923
CPZ	50 Pieza

**Q 3 WDL2.5S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Omologazioni**

ROHS Conforme

**Dimensioni e pesi**

Profondità	9.5 mm	Profondità (pollici)	0.374 inch
Posizione verticale	16.2 mm	Altezza (pollici)	0.6378 inch
Larghezza	4 mm	Larghezza (pollici)	0.1575 inch
Peso netto	2.3 g		

**Temperature**

Temperatura di magazzinaggio -25 °C...55 °C Temperatura ambiente -5 °C...40 °C

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione  
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

**Altri dati tecnici**

Tipo di fissaggio se avvitato Istruzioni di montaggio passante, Montaggio diretto  
Esecuzione a prova di esplosione No

**Dati caratteristici del sistema**

Versione per morsetti

**Dati dei materiali**

Materiale di base rame stagnato Colori giallo

**Dati dimensionamento**

Corrente nominale 24 A

**Dimensioni**

Passo in mm (P) 6.10 mm

**Generale**

Numero di poli 3 Istruzioni di montaggio passante, Montaggio diretto

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECCLASS 15.0	27-25-03-03		