


Illustrazione del prodotto

Per garantire un posizionamento sicuro e durevole sulla guida di supporto ed evitare uno spostamento, Weidmüller fornisce terminali di fissaggio. Sono disponibili esecuzioni con vite e senza vite. Sui terminali di fissaggio è possibile applicare delle siglature, anche per cartellini di gruppo, oltre che alloggiare le spine di prova.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, giallo, 24 A, Numero di poli: 3, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 4 mm
N. d'ordine	1071600000
Tipo	Q 3 WDL2.5S
GTIN (EAN)	4008190424923
CPZ	50 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	9.5 mm	Profondità (pollici)	0.374 inch
Posizione verticale	16.2 mm	Altezza (pollici)	0.6378 inch
Larghezza	4 mm	Larghezza (pollici)	0.1575 inch
Peso netto	2.3 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -25 °C...55 °C Temperatura ambiente -5 °C...40 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Altri dati tecnici

Tipo di fissaggio	se avvitato	Istruzioni di montaggio	passante, Montaggio diretto
Esecuzione a prova di esplosione	No		

Dati caratteristici del sistema

Versione per morsetti

Dati dei materiali

Materiale di base rame stagnato Colori giallo

Dati dimensionamento

Tensione nominale 400 V Corrente nominale 24 A

Dimensioni

Passo in mm (P) 6.10 mm

Generale

Numero di poli	3	Istruzioni di montaggio	passante, Montaggio diretto
----------------	---	-------------------------	-----------------------------

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		