

**TS 35X15/LL 2M/ST/ZN/O**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Illustrazione del prodotto**

Le guide DIN in acciaio sono le più diffuse sul mercato.  
Le guide DIN in metallo hanno la più bassa protezione dai cortocircuiti, simile all'acciaio inossidabile.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Guida di supporto, Accessori, acciaio, zincato galvanicamente e passivato, Larghezza: 2000 mm, Posizione verticale: 35 mm, Profondità: 15 mm
N. d'ordine	<a href="#">1071680000</a>
Tipo	TS 35X15/LL 2M/ST/ZN/O
GTIN (EAN)	4032248884636
CPZ	20 M

**TS 35X15/LL 2M/ST/ZN/O**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

**Dimensioni e pesi**

Profondità	15 mm	Profondità (pollici)	0.5906 inch
Posizione verticale	35 mm	Altezza (pollici)	1.378 inch
Larghezza	2000 mm	Larghezza (pollici)	78.74 inch
Peso netto	590 g		

**Temperature**

Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
----------------------	---------------

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

**Guide di supporto**

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto						
Norme	A norma DIN EN 60715						
Superficie	zincato galvanicamente e passivato						
Materiale di base	acciaio						
Lunghezza della guida	<table><tr><td>min.</td><td>0 mm</td></tr><tr><td>nominale</td><td>2000 mm</td></tr><tr><td>max.</td><td>2000 mm</td></tr></table>	min.	0 mm	nominale	2000 mm	max.	2000 mm
min.	0 mm						
nominale	2000 mm						
max.	2000 mm						
Lunghezza intaglio	25.00 mm						
Distanza intaglio	11.00 mm						
Corrente di tenuta di breve durata al secondo a norma IEC 60947-7-2	6 kA						
Larghezza intaglio	5.20 mm						
Guida di montaggio pre-forata	Sì						
Larghezza intaglio							
Resistenza al cortocircuito conforme ai cavi E-Cu	50.00 mm <sup>2</sup>						
Distanza foro, centrale	36 mm						
Distanza intaglio							
Lunghezza intaglio							

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		



## TS 35X15/LL 2M/ST/ZN/O

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Disegni

### Illustrazione del prodotto



## TS 35X15/LL 2M/ST/ZN/O

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessori

### Supporto di montaggio



Offriamo un ampio portafoglio di supporti di montaggio per una facile manipolazione e integrazione dei nostri prodotti. Dai vari utensili, ai manicotti isolanti, alle viti, i nostri componenti sono abbinati l'uno all'altro fino all'ultimo dettaglio e facilitano così il montaggio nel rispetto delle rispettive norme e disposizioni di protezione.

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	FKSC M5X8 D9/SW2.5	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0295900000</a>	Serie SAK, Vite ad esagono incassato, Viti, Numero di poli: 1
GTIN (EAN)	4008190133337	
CPZ	50 ST	